



Εξελιγμένες, αλλά και απλές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού

Χειριστήρια Dynalite LED PWM

Οι ροοστάτες Dynalite LED, με δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης φωτιστικών LED, χρησιμοποιούν πολύ αποτελεσματικά την τεχνολογία διαμόρφωσης πλάτους παλμού (Pulse Width Modulation – PWM). Απόλυτα κατάλληλοι για εφαρμογές εναλλαγής χρωμάτων Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε (Red, Green, Blue – RGB), αλληλουχία διαδοχικού ανάμματος ή δημιουργία κομπού σκηνικού. Οι διατάξεις οδήγησης Dynalite LED διατίθενται σε μεγάλη γκάμα διαμορφώσεων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περι συμβατότητας πολλών από τα διαθέσιμα φωτιστικά LED. Κάθε συσκευή μπορεί να λάβει αρχικό DMX, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ανάμειξης χρωμάτων ή διαδοχικού ανάμματος.

Οφέλη

- Φωτιστικά LED άμεσης ενεργοποίησης με τεχνολογία διαμόρφωσης πλάτους παλμού

Εφαρμογή

- Καταστήματα και φιλοξενία, γραφεία και βιομηχανία
- Δημόσιοι χώροι, στάδια και χώροι πολλαπλών εκδηλώσεων
- Κατοικίες

Χειριστήρια Dynalite LED PWM

Versions



DDLEDC605GL

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Detail photo of the DDLEDC605-
GL

