



Des solutions de gestion d'éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Contrôleurs MLI LED Dynalite

Capables de piloter directement les équipements LED, les variateurs LED Dynalite utilisent la technologie de modulation de la largeur d'impulsion (PWM) pour un effet maximum. Convient parfaitement aux applications avec variations des couleurs rouge, vert et bleu (RVB), aux séquences de transitions ou à la mise en place de scénarios d'ambiance élégants. Les pilotes de LED Dynalite sont commercialisés en différentes configurations qui permettent de répondre aux exigences de compatibilité de nombreux équipements LED existants. Chaque dispositif est prêt à recevoir le protocole DMX natif, ce qui permet de l'utiliser dans les applications de mélange des couleurs ou de séquences de transitions.

Avantages

- Commande directement les équipements LED grâce à la technologie de modulation de la largeur d'impulsion

Application

- Commerces et hôtellerie, bureaux et industrie
- Espaces publics, stades et centres d'événements polyvalents
- Espaces résidentiels


Contrôleurs MLI LED Dynalite

Versions



DDLEDC605-GL

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Detail photo of the DDLEDC605-GL



