



# Geraffineerde en toch eenvoudige energieuze lichtregelsystemen.

## Dynalite LED PWM-controllers

Philips Dynalite LED-dimmers maken gebruik van pulsbreedtemodulatie (Pulse Width Modulation - PWM) om met veel effect rechtstreeks LED-armaturen te regelen. Perfect geschikt voor RGB-kleurveranderingstoepassingen (rood, groen, blauw), vaste kleursequenties of het leveren van elegante scène-instellingen. De Philips Dynalite LED-drivers worden geleverd in een reeks configuraties om te kunnen voldoen aan de compatibiliteitseisen van veel van de verkrijgbare LED-armaturen. Elk apparaat is klaar voor het ontvangen van de originele DMX, wat het mogelijk maakt ze te gebruiken in toepassingen voor kleurmenging of kleursequentie.

### Voordelen

- LED-armaturen rechtstreeks aansturen met de technologie van pulsbreedtemodulatie

### Toepassing

- Winkels, Horeca, kantoren en industrie.
- Openbare ruimten, stadions en multifunctionele evenementencentra
- Woningen

# Dynalite LED PWM-controllers

## Versions



DDLEDC605GL

## Productgegevens

Detail photo of the DDLEDC605-  
GL

