



設計精細但操作簡易的省電燈光控制解決方案

Dynalite LED PWM 控制器

Dynalite LED 調光器將脈衝寬度調變 (PWM) 技術發揮到淋漓盡致，因此可直接驅動 LED 裝置。可完美應用於紅綠藍 (RGB) 三原色色彩變換應用、追逐場景應用或是部署優雅的場景。Dynalite LED 驅動器內建一系列組態，能夠相容於市面上多種 LED 裝置。每一款裝置都接收原有 DMX，因此可用於混色或是追逐場景跑燈應用。

优点

- 透過脈衝寬度調變技術直接驅動 LED 裝置

应用

- 零售與旅館服務業、辦公室與工業
- 公共空間、運動場與多用途活動中心
- 家用

Versions



DDLEDC605GL

Dynalite LED PWM 控制器

产品详细

Detail photo of the DDLEDC605-
GL

