



Sofistikerede, men enkle, energibesparende belysningsløsninger

Dynalite signal-controllere til lysdæmpere

Dynalite-serien inden for signal-controllere til lysdæmpere er konstrueret, så den opfylder fremtidens projektkrav. De er i stand til at transmittere alle standarddriverprotokoller inden for industrien (1-10V, DSI, DALI og Broadcast DALI) og understøtter to installationsmåder for både DIN-skinne og vægboks, så fleksible installationsmuligheder sikres. Produktudvalget af Signal-controllere til lysdæmpere understøtter også et bredt udvalg af controllere til drivere med mange forskellige kredsløbsantal og størrelser, så de kan anvendes individuelt eller som del af et system og således passer til alle projektkrav.

Fordele

- Understøtter flere protokoller
- Tilgængeligt ekstraudstyr
- Indbygget diagnosefunktion

Anvendelsesområder

- Detailhandel, samt hotel og restaurant, kontor og industri
- Offentlige områder, stadioner og aktivitetscentre
- Boligområder

Dynalite signal-controllere til lysdæmpere

Versions



DBC905 9 x 5A EcoLinX Signal Dimmer Controller



DDBC1200 Signal Dimmer Controller







DDBC120-DALI MultiMaster DALI Driver Controller




DMBC110

Målskitse



Dynalite signal-controllere til lysdæmpere


Målskitse



Oplysninger om produktet



Front of the DBC905 9 x 5A
EcoLinX Signal Dimmer Controller



DDBC120-DALI MultiMaster DALI
Driver Controller

Detail photo of the DMBC110

