



Moderne und trotzdem einfache und energieeffiziente Regelungslösungen

Dynalite Signal-Dimmerregler

Die Signal-Dimmerregler von Dynalite werden auch künftigen Projektanforderungen gerecht. Sie sind mit allen branchenüblichen Protokollen für Vorschaltgeräte (1–10 V, DSI, DALI und DALI-Übertragung) kompatibel und lassen sich flexibel an einer DIN-Schiene oder in einem Wandkasten anbringen. Sie unterstützen unzählige Vorschaltgeräteregler in zahlreichen Schaltkreisversionen und Größen und können je nach Projektanforderung einzeln oder als Bestandteil eines Systems verwendet werden.

Vorteile

- Mehrere Protokolle unterstützt
- Optionen erhältlich
- Integrierte Diagnosefunktionen

Anwendung

- Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe, Büro und Industrie
- Öffentliche Bereiche, Stadien und Mehrzweck-Veranstaltungszentren
- Wohngebiete

Dynalite Signal-Dimmerregler

Versions



DDBC1200 Signal Dimmer
Controller







DDBC120-DALI MultiMaster DALI
Driver Controller



DMBC110

Abmessungsskizzen



Dynalite Signal-Dimmerregler

Produktdetails



DDBC120-DALI MultiMaster DALI
Driver Controller



Detail photo of the DMBC110

