



Soluciones de control de iluminación con consumo eficiente de energía, simples y a la vez sofisticadas

Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

La gama Dynalite de controladores de regulador de señal se ha diseñado para satisfacer las demandas futuras de los proyectos. Son capaces de transmitir todos los protocolos de controladores estándar del sector (1-10V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de posibilidades de instalación, tanto en riel DIN como en caja de pared, para permitir posibilidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de señal también admite una amplia gama de controladores con una variedad de números de circuito y tamaños para trabajar individualmente o como parte de un sistema, adaptándose a cualquier requisito de proyecto.

Beneficios

- Se admiten múltiples protocolos
- Opciones disponibles
- Funcionalidad de diagnóstico incorporada

Aplicaciones

- Ventas y hotelería, oficinas e industria
- Espacios públicos, estadios y centros de eventos con diversos fines
- Residencial

Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

Versions



DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer Controller



DDBC1200 Signal Dimmer Controller




DDBC120-DALI MultiMaster DALI Driver Controller

DMBC110




Plano de dimensiones



Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

Plano de dimensiones



Detalles del producto



DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer Controller front



DDBC120-DALI MultiMaster DALI Driver Controller

Detail photo of the DMBC110



Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

