



Развитые и при этом простые энергосберегающие решения по управлению освещением

Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

Диапазон сигнальных контроллеров диммеров Dynalite разработан для соответствия ожидаемым требованиям проектов. Они поддерживают все отраслевые протоколы управления драйверами (1–10 V, DSI, DALI и Broadcast DALI), а также два типа установки — на DIN-рейку и в настенный короб — для обеспечения гибкости. Все сигнальные контроллеры диммеров также поддерживают различное число и размеры контуров для отдельной работы или для эксплуатации в рамках системы, удовлетворяя любым требованиям проекта.

Преимущества

- Поддержка множества протоколов
- Дополнительные решения
- Встроенная функция диагностики

Применение

- Розничные магазины, гостиницы, офисы и промышленные помещения
- Общественные помещения, стадионы и многофункциональные центры для проведения мероприятий
- Жилые помещения

Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

Versions



DBC905 9 x 5A EcoLinX Signal Dimmer Controller



DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer Controller



DDBC1200 Signal Dimmer Controller





DDBC120-DALI MultiMaster DALI Driver Controller







DMBC110

Чертеж размеров



Чертеж размеров




Сведения о продукте



Front of the DBC905 9 x 5A
EcoLinx Signal Dimmer Controller



**DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer
Controller front**



DDBC120-DALI MultiMaster DALI Driver Controller



Detail photo of the DMBC110

