



# 設計精細但操作簡易的省電燈光控制解決方案

## Dynalite 訊號調光器控制器

Dynalite 系列訊號調光器控制器在設計上可滿足各種專案的未來需求。它們能夠傳輸所有的工業標準驅動器通訊協定 (1-10V、DSI、DALI 與播送 DALI) 並同時支援包括鋁軌與牆壁安裝盒在內的兩種系列安裝作業，以獲得彈性的安裝機會。訊號調光器控制器系列還支援廣泛的驅動器控制器，並藉由各式各樣的電路數量與大小單獨運作，或是和系統部分元件共同運作，因此可滿足各種專案需求。

### 优点

- 支援多重通訊協定
- 提供各種選項
- 內建診斷功能

### 应用

- 零售與旅館服務業、辦公室與工業
- 公共空間、運動場與多用途活動中心
- 家用

# Dynalite 訊號調光器控制器

## Versions

DMBC110



The DDBC300-DALI is designed for cost-effective control of DALI high frequency fluorescent ballasts, providing 3 full DALI universes comprising 192 DALI channels. Direct DALI to DyNet mapping means that the DALI-imposed limits, such as the maximum of 16 groups, are seamlessly overcome. The device is DIN rail mountable and designed to be installed in a switchboard next to the circuit breaker that is supplying power to the controlled lighting circuit. The DDBC300-DALI contains an integrated DALI bus power supply, removing the need for an additional external device.

## 产品详细

Detail photo of the DMBC110



Front of the DDBC300-DALI 3 x DALI Driver Controller

