



# Luminaria atemporal de estilo clásico

## Harmony Classic LED

Harmony Classic LED extrae su inspiración de las farolas de principios del siglo XX; que combinaban un cuerpo cónico con una carcasa suspendida. Esta luminaria icónica ofrece versatilidad, tanto en cuanto a columnas y brazos de soporte como en accesorios.

Diseñada para alturas de montaje de 4-8 metros, Harmony Classic LED es ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación en exterior.

### Beneficios

- Diseño atemporal, elegante e icónico
- Adecuada tanto para instalaciones como para renovaciones
- Luminaria energéticamente eficiente: hasta 140 lm/W

### Características

- Montaje suspendido o Lyre
- Fácil de instalar y mantener
- Amplia gama de paquetes lumínicos y ópticas para garantizar la máxima eficiencia en todos los niveles de iluminación

### Aplicaciones

- Centros de ciudades, pueblos y aldeas, calles principales, calles secundarias, zonas peatonales y plazas

### Especificaciones

<b>Tipo</b>	BDP670 (versión post-top) BSP670 (versión suspendida)
<b>Fuente de luz</b>	Módulo LED integral
<b>Alimentación</b>	Hasta 64 W (según la configuración)
<b>Flujo luminoso</b>	1350 - 7170 (blanco cálido), 1550 - 8250 (blanco neutro) en función de la configuración

<b>Eficacia de la luminaria</b>	Hasta 130 lm/W
<b>Temperatura de color correlacionada</b>	3000 - 4000 K
<b>Índice de reproducción cromática</b>	80 - 70

## Harmony Classic LED

<b>Intervalo de temperaturas de funcionamiento</b>	-25 °C a +35 °C
<b>Driver</b>	Integrado (módulo LED con balasto propio) Driver Philips Xitanium
<b>Tensión de red</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Regulación</b>	LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), DALI
<b>Entrada del sistema de control</b>	1-10V
<b>Óptica</b>	OFR2 Optiflux estrecha para clase ME, OFR4 Optiflux estrecha para clase S, OFR6 Optiflux muy ancha para clase S, OFR7 Optiflux estrecha para clase S-Class, DS distribución simétrica

<b>Cubierta óptica</b>	Cuenco de policarbonato, transparente
<b>Materiales y acabado</b>	Carcasa: aluminio a alta presión Vidrio: termoendurecido, 5 mm de grosor
<b>Color</b>	Gris Otros colores RAL o AKZO Futura disponibles bajo pedido
<b>Instalación</b>	Suspensión 1" G, Lyre para poste de Ø 90 mm Altura de montaje recomendada: 4- 6 m Peso: 16 - 17 kg SCx máx.: 0,18 m <sup>2</sup> (en suspensión) - 0,225 m <sup>2</sup> (lyre)

### Versions

