



Ponadczasowa oprawa

Harmony Classic

Harmony Classic czerpie inspirację z latarni ulicznych z początku XX w., które charakteryzowały się stożkowym kloszem i zwieszaną konstrukcją. Linia opraw Harmony Classic oferuje ponadto bogatą ofertę stylizowanych słupów i wysięgników. Zaprojektowana z myślą o wysokościach montażowych od 4 do 8 m, Harmony Classic idealnie nadają się do najróżniejszych aplikacji z zakresu oświetlenia zewnętrznego.

Korzyści

- Ponadczasowa, elegancka konstrukcja
- Odpowiednie zarówno do projektów renowacyjnych, jak i do nowych instalacji

Cechy

- Montaż zwieszany lub bezpośredni za pomocą dedykowanego wspornika
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Wysokowydajne odbłyśniki

Wniosek

- Zabytkowe centra wsi, miasteczek i miast, miejskie drogi główne i boczne, tereny piesze i place.

Specyfikacje

Typ	CDP670 (wersja Lyre)
	CSP670 (wersja podwieszana)
Źródło światła	1 x SON-T/E27, E40/50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CityWhite CDO-TT/E27/50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CosmoWhite CPOTW/PGZ12 D21/45, 60, 90, 140 W
Zawiera źródło światła	Nie
Statecznik (zintegrowany)	Elektroniczny (EB)

Napięcie sieciowe	230 lub 240 V/50–60 Hz
Optyka	Odbłyśnik iReflect w wersji 100 i 200
Klosz	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
Zapłonnik	Cyfrowy szeregowy (SUD)
Opcje	DALI
	Dynadimmer
	Lineswitch

Harmony Classic

Materiały i wykończenie	Obudowa: aluminium
	Kula: poliwęglan, przezroczysty
	Odbłyśnik: aluminium anodyzowane
Kolor	Szary
	Inne kolory RAL lub AKZO Futura dostępne na zamówienie
	Górna korona w kolorze oprawy
	Dolna korona w kolorze oprawy lub imitacja mosiądzu

Instalacja	Zwieszany 1" G, Lyre dla słupa Ø 90 mm
	Zalecana wysokość montażowa: 4–6 m
	Temperatura pracy: Od -25 do +35°C
	Waga: 10–17 kg
	Maksymalna wartość SCx: 0,18 m² (podwieszany)–0,225 m² (Lyre)
Akcesoria	Górna lub dolna korona

Versions




Więcej o produkcie



Harmony_Classic_LED-BDP670-DP02.tif



Harmony_Classic_LED-BDP670-DP05.tif




Harmony_Classic_LED-BSP670-DP01.tif



Harmony_Classic_LED-BSP670-DP03.tif

Harmony Classic

Więcej o produkcie



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP04.tif



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP07.tif

Warunki dotyczące zastosowań

Średnia temperatura otoczenia	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK10
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	Philips standard surge protection level kV

Informacje podstawowe

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	360°
Znak CE	CE
Wybór koloru	szary Gris 2900 Sablé
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCC
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie palności	NO
Osprzęt	EB
Źródło światła wymienne	tak
Liczba jednostek osprzętu	1
Liczba źródeł światła	1
Oznaczenie UL	brak

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Znamionowy wskaźnik oddawania barw	Not applicable
------------------------------------	----------------

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0.03

Mechanika i korpus

Kolor	GR
-------	----

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	5 %
--	-----

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	tak
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	brak

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd zasilacza	Order Code	Full Product Name	Prąd zasilacza
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	625 mA	09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	385 mA

Informacje podstawowe (1/2)

Harmony Classic

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Kod		Typ optyki
			rodziny źródła światła	Moc źródła światła	
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	Bursztynowy	SON-T	150 W	odbłyśnik iReflect wersja 200

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Kod		Typ optyki
			rodziny źródła światła	Moc źródła światła	
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	Biel	CPO-TW	90 W	odbłyśnik iReflect wersja 100

Informacje podstawowe (2/2)

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	CDP670

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	CSP670

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowy strumień świetlny
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	2000 K	18000 lm

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowy strumień świetlny
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	2700 do 4000 K	10450 lm

