



Corp de iluminat fără vârstă

Harmony Classic

Harmony Classic se inspiră din lămpile de iluminat stradal de la începutul secolului XX, care combină un glob conic cu o boltă suspendată. Acest corp de iluminat iconic oferă versatilitate, atât din punct de vedere al coloanelor și brațelor de susținere, cât și al accesoriilor. Proiectat pentru înălțimi de montare de 4 - 8 metri, Harmony Classic este ideal pentru o gamă largă de aplicații de iluminat exterior.

Beneficii

- Design fără vârstă, elegant și iconic
- Potrivit pentru instalații noi și proiecte de renovare

Caracteristici

- Montaj suspendat sau lîră
- Ușor de instalat și de întreținut
- Reflectoare de înaltă performanță

Cerere

- Centre ale satelor și orașelor, drumuri principale urbane, străzi laterale, zone pietonale și piețe

Specificații

Tip	CDP670 (varianta lîră)
	CSP670 (varianta suspendată)
Sursă de lumină	1 x SON-T / E27, E40 / 50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CityWhite CDO-TT / E27 / 50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CosmoWhite CPOTW / PGZ12 D21/ 45, 60, 90, 140 W
Lampă inclusă	Nu
Balast (Integrat)	Electronic (EB)
Tensiune rețea	230 sau 240 V/50 - 60 Hz
Sistem optic	Reflector Ireflect variantă 100 și 200

Capac optic	Glob transparent din policarbonat
Ignitor	Digital, serie (SUD)
Opțiuni	Dali
	Dynadimmer
	Lineswitch
Materiale și finisaj	Carcasă: aluminiu laminat
	Glob: policarbonat, transparent
	Reflector: aluminiu anodizat

Harmony Classic

Culoare	Gri
	Alte culori RAL sau AKZO Futura sunt disponibile la cerere
	Coroana superioară în culoarea corpului de iluminat
	Coroana inferioară în culoarea corpului de iluminat sau imitație de alamă
Montaj	Suspendare la 1"G, lîră pentru stîlp cu Ø 90 mm
	Înălțime recomandată pentru montare: 4 - 6 m
	Temperatură de funcționare: de la -25 până la +35 °C
	Greutate: 10 - 17 kg
Max SCx: 0,18 m² (suspendat) - 0,225 m² (lîră)	

Accesorii	Coroană superioară sau inferioară
-----------	-----------------------------------

Versions



Detalii produs



Harmony_Classic_LED-BDP670-
DP02.tif



Harmony_Classic_LED-BDP670-
DP05.tif




Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP01.tif



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP03.tif

Harmony Classic

Detalii produs



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP04.tif



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP07.tif

Harmony Classic

Application Conditions

Temperatură ambientală medie	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Philips standard surge protection level kV

General Information

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	360°
Marcaj CE	CE mark
Selecție de culori	Gray Gris 2900 Sablé
Tip capac optic/lentilă	PCC
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	NO
Echipament	EB
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unit
Număr de surse de lumină	1
Marcaj UL	Nu

Initial Performance (IEC Compliant)

Indice inițial de redare a culorii	Not applicable
------------------------------------	----------------

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0.03

Mechanical and Housing

Culoare	GR
---------	----

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h	5 %
-------------------------------------	-----

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	Da
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	Nu

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent balast	Order Code	Full Product Name	Curent balast
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	625 mA	09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	385 mA

General Information (1/2)

Harmony Classic

Order Code	Full Product Name	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Putere lampă	Tip de sistem optic
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	Chihlimbar	SON-T	150 W	iReflect reflector version 200

Order Code	Full Product Name	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Putere lampă	Tip de sistem optic
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	Alb	CPO-TW	90 W	iReflect reflector version 100

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	CDP670

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	CSP670

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Flux luminos inițial
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	2000 K	18000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Flux luminos inițial
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	De la 2700 până la 4000 K	10450 lm

