



FlowLine LED-enhed – lineær tunnelarmatur

FlowLine

Tunneler kræver ofte en lineær løsning til indvendig belysning. FlowLine tilbyder en LED-løsning, hvor traditionelle lysstofrør blev brugt. FlowLine er bedre end traditionelle lysstofrør, hvad angår levetid, sikkerhed og ydelse, og er et konkurrencedygtigt alternativ til HPS-punktkildebelysning, når det kommer til totale omkostninger. Den lineære konstruktion tillader hængende montering eller med mellemrum og giver optimal orientering og behagelig belysning. Ydelsen kan forbedres ved at anvende FlowLine i kombination med vores specialtilpassede lysstyring og servicepakker.

Fordele

- Lineær LED giver tryk og behagelig belysning
- Meget effektiv livstidsløsning
- Designet som en del af TotalTunnel-tilgangen til nem installation samt reduceret vedligeholdelse og levetidsomkostning

Funktioner

- Rustfri modulkonstruktion
- Dedikeret LED-design
- Lang levetid
- Kan integreres med lysstyring og servicepakker for at få den bedst mulige ydelse

Anvendelsesområder

- Tunneler

Specifikationer

Type	BGB330
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt	30 op til 90 W

Lysstrøm	3.000; 6.000; 10.000 lm
Lysudbytte	>100 lm/W

Korrelert	4000 K (Neutral hvid, NW)
farvetemperatur	5700 K (Kølig hvid, CW)
Farvegengivelsesindeks	70
Bevarelse af lysudbytte - L80F10	100,000 timer ved 25 °C
Driftstemperaturområde	-25 til +40 °C
Driver	Separat LED-modul LED- og driverenhed bestilles separat
Optik	Asymmetrisk fordelingstunnel (DTA) Asymmetrisk smalstrålet fordelingstunnel (DTA-NB) Asymmetrisk bredstrålet fordelingstunnel (DTA-WB) Symmetrisk fordelingstunnel (DTS) Symmetrisk smalstrålet fordelingstunnel (DTS-NB) Symmetrisk bredstrålet fordelingstunnel (DTS-WB)

Optikafskærmning	Hærdet glas (GT)
Materiale	Armaturhus: hovedkonstruktion af rustfrit stål (bejdset og passiveret) Kølelegeme: anodiseret aluminium Optik: linseplader i akryl (belægningsprincip) Afskærmning: klart glas, termisk hærdet
Farve	Ulakeret rustfrit stål og anodiseret aluminium
Tilslutning	Løse ledere med kontakt
Vedligeholdelse	Forseglet enhed, ikke mulighed for vedligehold
Installation	Vægmonteret eller på kabelstige (horisontal) 4 klemmer til flangemontering til nem installation og horisontal justering Stikforbindelse til plug and play installation Anbefalet monteringshøjde: > 4 m
Tilbehør	Reservesæt med monteringsklemmer (4 stk)

Versions



Oplysninger om produktet

Løse ledere med kontakt



Monteringsklemmer



Set nedefra



Oplysninger om produktet

