



UniStreet – jednoduchá a úsporná řada uličního osvětlení

UniStreet

Vysoce účinná LED svítidla UniStreet nabízejí při nízkých počátečních nákladech významné úspory nákladů ve srovnání s běžným uličním osvětlením. To umožňuje plnou návratnost za velmi krátkou dobu. Jsou k dispozici v řadě světelných výkonů a umožňují přímou náhradu zastaralých konvenčních světelných zdrojů a svítidel. Toto kompaktní a úzké svítidlo je vyrobeno z kvalitních recyklovatelných materiálů. Díky tomu, že jde o LED řešení, vyžadují minimální údržbu.

Výhody

- Značná úspora energie při omezené investici
- Přímá náhrada klasických svítidel SOX, PL-L, SON nebo HPL
- Nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

- Široký výběr světelných toků v rozsahu od 1 000 až do 15 000 lumenů
- Kompaktní a úzké svítidlo vyrobeno z kvalitních recyklovatelných materiálů
- Hromadné balení – nižší náklady a menší množství odpadních materiálů

Aplikace

- Obytné čtvrti
- Vedlejší komunikace
- Hlavní komunikace

Specifikace


Typ	BGS/BGP203 (malá verze) BGS/BGP204 (velká verze)
Světelný zdroj	integrální LED modul
Příkon	11 až 110 W
Světelný tok	1 100 až 10 400 lm
Měrný výkon svítidla	Až 100 lm/W
Náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Index barevného podání	>70
Pokles světelného toku – L80F10	60 000 hodin při Ta = 25 °C
Rozsah provozní teploty	-30 až +35 °C
Předřadník	Zabudovaný (LED modul s vlastním předřadníkem)
Napájecí napětí	220–240 V / 50–60 Hz
Možnosti regulace	LumiStep DynaDimmer Síťová regulace
Volitelné příslušenství	Stálý světelný tok (CLO) Externí kabel 4, 6, 8, 10 m Ochrana proti rázům (až 10 kV)

Optika	Střední (DM) nebo široký rozptyl (DW)
Optický kryt	Číré sklo
Materiál	Horní rám: hliník litý pod vysokým tlakem Kryt elektrických součástí: plast Kryt: sklo, tepelně tvrzené, tloušťka 4 mm
Barva	Horní rám: světle šedá (RAL7035) Kryt elektrických součástí: signální šedá (RAL7004)
Připojení	Šroubová svorkovnice
Údržba	Otevření pomocí šroubů
Montáž	Montáž na výložník: Ø 32–48 nebo 48–60 mm Montáž na sloup: Ø 32–48, 48–60 nebo 76 mm Doporučená montážní výška: 4–12 m Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku: +10 až -90° Max. hodnota SCx: - BGS203: 0,036 m² - BGS204: 0,041 m²

Versions



Detaily o výrobku



Nastavitelný úhel sklonu



Přístup pro montáž a údržbu
otevřením krytu se šrouby

Detaily o výrobku



Pohled na montážní třmen



Pohled ze strany

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08

Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim) Philips standard surge protection level kV

Controls and Dimming

Stmívatelné Ano

General Information

Značka CE CE mark
Barva světelného zdroje 740 neutrální bílá
Typ optického krytu/čoček FG
Včetně předřadníku Ano
Značka hořlavosti NO
Vyměnitelnost světelného zdroje Ano
Počet předřadниковých jednotek 1 unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční korelační teplota chromatičnosti 4000 K
Počáteční index barevného podání 70

Light Technical

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku 0°
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru 0

Mechanical and Housing

Barva GR

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň stmívání
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	10%
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	10%
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	10%
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	10%
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	10%
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	10%
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	10%
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	10%
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	10%
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	10%
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10%
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10%
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	10%
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	10%
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	10%
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	10%
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	10%
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	10%
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň stmívání
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	10%
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	10%
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	10%
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	10%
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	10%
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	10%
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	10%
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	10%
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	10%
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	10%
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	10%
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	10%
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	10%
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	10%
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	10%
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	10%
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	Programovatelný
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	10%
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	Programovatelný
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	10%
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digitální)
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	10%
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	10%
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	10%
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	10%
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	Programovatelný

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud předřadníku
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	563 mA
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	563 mA
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	563 mA
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	563 mA
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	650 mA
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	650 mA
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	440 mA
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	440 mA
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	600 mA
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	600 mA
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	650 mA
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	650 mA
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	700 mA
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	700 mA
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	700 mA
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	700 mA
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	340 mA
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	340 mA
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	340 mA
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	340 mA
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	340 mA
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	340 mA
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	340 mA
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	590 mA
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	590 mA
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	590 mA
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	590 mA
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	440 mA
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	440 mA
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	440 mA
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	440 mA
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA

Order Code	Full Product Name	Proud předřadníku
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	440 mA
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	440 mA
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	590 mA
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	590 mA
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	590 mA
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	590 mA
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	500 mA
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	500 mA
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	500 mA
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	500 mA
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	500 mA
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	500 mA
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	500 mA
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	500 mA
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	600 mA
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	600 mA
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	600 mA
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	600 mA
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	600 mA
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	600 mA
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	340 mA
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	350 mA
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	350 mA
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	445 mA
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	445 mA
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	320 mA
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	320 mA
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	610 mA
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	610 mA
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	-

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Typ napájecího kabelu	Test žhavým	
		svítidla		Pokrytí	drátem
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Typ napájecího kabelu	Test žhavým	
		svítidla		Pokrytí	drátem
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, doba 5 s

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Typ napájecího kabelu	Test žhavým	
		svítidla	Pokrytí	drátem	
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	154°			
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	154°			
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	154°			
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	154°			
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	154°			
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	154°			
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	154°			
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	154°			
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	154°			
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	154°			
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	154°			
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	154°			
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	154°			
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	154°			
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	154°			
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	154°			
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	154°			
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	154°			
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	154°			
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	154°			
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	154°			
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	154°			
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	154°			
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	154°			
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Typ napájecího kabelu	Test žhavým	
		svítidla	Pokrytí	drátem	
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°			
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	154°	-	-	-

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Kód produktové řady
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Kód produktové řady
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Kód produktové řady
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED16	1	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Kód produktové řady
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED16	1	Distribution medium	BGP203
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED45	2	Distribution medium	BGP203
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED45	2	Distribution medium	BGP203
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED59	2	Distribution medium	BGP203
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED59	2	Distribution medium	BGP203
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED79	2	Distribution medium	BGP203
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED79	2	Distribution medium	BGP203
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	LED100	-	Distribution medium	BGP204
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	LED120	-	Distribution medium	BGP204
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	LED80	-	Distribution medium	BGP204
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	LED170	-	Distribution medium	BGP204
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	LED170	-	Distribution medium	BGP204

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný tok
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	2752 lm
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	2752 lm
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	2752 lm
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	2752 lm
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	3096 lm
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	3096 lm
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	3096 lm
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	3096 lm
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	4472 lm
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	4472 lm
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	4472 lm
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	4472 lm
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	5848 lm
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	5848 lm
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	5848 lm
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	5848 lm
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	6192 lm
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	6192 lm
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	6192 lm
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	6192 lm
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	10062 lm
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10062 lm
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	10062 lm
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10062 lm
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1032 lm
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1008 lm
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1008 lm
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1032 lm
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1032 lm
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1008 lm
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1008 lm
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1785 lm
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1785 lm
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1743 lm
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1743 lm
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1785 lm
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1785 lm
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1743 lm
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1743 lm
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	2635 lm
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	2635 lm
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	2573 lm
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	2573 lm
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	2635 lm
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	2635 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný tok
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	2573 lm
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	2573 lm
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	3485 lm
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	3485 lm
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	3444 lm
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	3444 lm
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	3485 lm
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	3485 lm
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	3444 lm
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	3444 lm
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	4250 lm
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	4250 lm
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	4150 lm
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	4150 lm
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	4250 lm
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	4250 lm
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	4150 lm
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	4150 lm
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	5160 lm
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	5160 lm
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	5040 lm
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	5040 lm
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	5160 lm
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	5160 lm
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	5040 lm
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	5040 lm
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1032 lm
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1376 lm
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1376 lm
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1720 lm
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1720 lm
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	2580 lm
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	2580 lm
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	3825 lm
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	3825 lm
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	5100 lm
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	5100 lm
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	6800 lm
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	6800 lm
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	9350 lm
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	11050 lm
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	7221 lm
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	14620 lm
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	14620 lm

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Poměr skotopických/ fotopických lumenů
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	1,6
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	1,6
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	1,6
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	1,6
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	1,6
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	1,6
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	1,6
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	1,6
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	1,6
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	1,6
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	1,6
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	1,6
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1,6
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1,6
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1,6
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1,6
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1,6
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1,6
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1,6
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	1,6
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	1,6
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	1,6
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Poměr skotopických/ fotopických lumenů
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	1,6
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	1,6
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	1,6
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	1,6
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	1,6
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	1,6
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	1,6
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	1,6
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	1,6
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	1,6
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	1,6
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	1,6
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	1,6
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1,6
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	-

