



UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych

UniStreet

Oprawy UniStreet zapewniają przy stosunkowo niskich kosztach początkowych, znaczne oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetlenia ulicznego, oferując całkowity zwrot z inwestycji w ciągu krótkiego czasu. Szeroki zakres dostępnych strumieni świetlnych, umożliwia prostą wymianę („punkt za punkt”) przestarzałych konwencjonalnych opraw oświetleniowych. UniStreet wykonany jest z materiałów nadających się do recyklingu. Jako, że jest to rozwiązanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych czynności konserwacyjnych.

Korzyści

- Energooszczędność i niskie koszty inwestycji
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw na źródła SOX, PL-L, SON i HPL
- Niskie koszty konserwacji

Cechy

- Szeroki zakres dostępnych strumieni świetlnych od 1000 do 24000 lumenów
- Kompaktowa bardzo smukła oprawa wykonana z wysokiej jakości materiałów podlegających 100% recyklingowi
- Multipack — niższe koszty pakowania i mniej odpadów

Zastosowanie

- Drogi główne
- Drogi boczne
- Tereny mieszkaniowe

Specyfikacje


Typ	BGS/BGP202 (wersja mini) BGS/BGP203 (wersja small) BGS/BGP243 (wersja medium) BGS/BGP204 (wersja large)
Źródło światła	Zintegrowany moduł LED
Moc	5,9–144 W (zależnie od wersji)
Strumień świetlny	Core Wersja Mini: od 1500 do 7100lm (dla całego układu) Wersja Medium: od 8000 do 15000lm (dla całego układu) Performer Wersja Mini: od 700 do 5300lm (dla całego układu) Wersja Medium: od 5000 do 11700lm (dla całego układu) Wersja Large: od 5000 do 20400lm (dla całego układu)
Wydajność oprawy	Do 155lm/W (w zależności od wersji)
Skorelowana temperatura barwowa	Core: Neutralna biel (NW): 4000 K Performer Ciepła biel (WW): 3000 K Neutralna biel (NW): 4000 K
Wskaźnik oddawania barw	NW: 70 WW: 80
Średnia trwałość użytkowa* 100 000 godz.	Core: min L80 Performer: do L95
Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 100 000 godz.	10%
Referencyjna temperatura otoczenia, Tq	+25°C
Zakres temperatur pracy	Od –30°C do +35°C (szerszy zakres na życzenie)
Zasilacz	Wbudowany (moduł LED z własnym układem zasilającym)
Napięcie sieciowe	220–240 V/50–60 Hz
Regulacja strumienia świetlnego	LightWave CityTouch LineSwitch LumiStep DynaDimmer Ściemnianie z wykorzystaniem napięcia sieciowego
Opcje	Interfejs System Ready 5-stykowe gniazdo NEMA 7-stykowe gniazdo NEMA (System Ready) Stały strumień świetlny (CLO) Zewnętrzny kabel 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22m Ochrona przeciwprzepięciowa urządzenia (do 10 kV) Raster tylnego oświetlenia (BL1 i BL2) dla wersji mini i medium Rastry zewnętrzne

Optyka	Wersja Core: Rozsył średni (DM) lub szeroki (DW) Wersja Performer: Rozsył wąski (DN10), średni (DM10, DM11, DM12, DM50), szeroki (DW10)
Materiał	Rama górna: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy Klosz układu elektrycznego: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy Klosz: szkło hartowane termicznie, 4mm
Kolor	Rama górna: w kolorze jasnoszarym (RAL7035), inne kolory RAL lub AKZO dostępne na życzenie Klosz układu elektrycznego: plastik: szary sygnałowy (RAL7004) lub stop jasnoszary (RAL7035)
Przylącze elektryczne	Srubowa złączka lub szczelna zewnętrzna złączka IP
Konserwacja	Otwarcie zabezpieczone 4 śrubami Znacznik Philips Service ułatwia identyfikację produktu i udostępnienie wszystkich informacji na temat produktu na miejscu
Instalacja	Montaż boczny: Ø 32–48 lub 48–60mm Montaż bezpośrednio na słupie: Ø 32–48, 48–60 lub 76 mm Opcjonalny wkład zaczepu (reduktor) Zalecana wysokość montażowa: 4–18m Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednim: od +0° do +10° Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku: od +10° do –90° Maks. wartość SCx: BGS203: 0,036m² BGS204: 0,041m²
Zgodność z SR	W przypadku opraw oświetleniowych opartych na SR można stosować wyłącznie akcesoria z certyfikatem SR (patrz również: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting?) Kompatybilność czujników i akcesoriów (z certyfikatem SR) stosowanych w połączeniu z oprawami wyposażonymi w stateczniki SR musi być zapewniona przez dostawcę czujnika. Przed zastosowaniem 7-stykowego gniazda NEMA w oprawie oświetleniowej opartej na stateczniku SR wymagana jest pełna weryfikacja systemu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń jest równoznaczne z ryzykiem uszkodzenia, za które firma Signify nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Wersje



Więcej o produkcie



Regulacja kąta przechyłu



Odkręcone śruby do wykonywania czynności montażowych i konserwacyjnych



Widok z dołu, wersja mała



Widok nakładki



Widok z boku

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	Philips standard surge protection level kV

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Informacje ogólne

Znak CE	CE
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie palności	NO
Źródło światła wymienne	tak
Liczba jednostek osprzętu	1

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Początkowy wskaźnik oddawania barw	70

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0

Mechanika i korpus

Kolor	GR
-------	----

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom ściemnienia
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	10%
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	10%
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	10%
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	10%
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	10%
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	10%
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	10%
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	10%
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	10%
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	10%
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10%
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10%
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	10%
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	Programowalne
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	10%
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	10%
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	Programowalne
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	10%
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	10%
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	Programowalne
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	10%
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	10%
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	Programowalne
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	10%
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	10%
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	Programowalne
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	10%
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	10%
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	Programowalne
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	10%
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	10%
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	Programowalne

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom ściemnienia
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	10%
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	10%
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	Programowalne
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	10%
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	10%
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	Programowalne
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	10%
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	10%
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	Programowalne
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	10%
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	Programowalne
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	10%
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	Programowalne
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	10%
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	Programowalne
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	10%
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	Programowalne
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	10%
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
37228900	BGP204 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (cyfrowo)
31917800	BGP204 LED100/740 II DW D9 48/60A	10%
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	10%
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	10%
31882900	BGP204 LED120/740 II DM D9 48/60A	10%
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	10%
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	10%
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	10%

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd zasilacza	Order Code	Full Product Name	Prąd zasilacza
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	563 mA	37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	650 mA
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	563 mA	37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	563 mA	37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	440 mA
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	563 mA	37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA	37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	440 mA
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	650 mA	37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA	37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	600 mA

Order Code	Full Product Name	Prąd zasilacza
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	600 mA
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	650 mA
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	650 mA
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	700 mA
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	700 mA
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	700 mA
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	700 mA
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	340 mA
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	340 mA
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	340 mA
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	340 mA
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	340 mA
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	340 mA
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	340 mA
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	590 mA
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	590 mA
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	590 mA
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	590 mA
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	440 mA
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	440 mA
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	440 mA
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	440 mA
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	440 mA
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	440 mA
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	590 mA
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	590 mA
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	590 mA
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA

Order Code	Full Product Name	Prąd zasilacza
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	590 mA
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	500 mA
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	500 mA
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	500 mA
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	500 mA
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	500 mA
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	500 mA
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	500 mA
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	500 mA
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	600 mA
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	600 mA
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	600 mA
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	600 mA
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	600 mA
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	600 mA
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	340 mA
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	350 mA
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	350 mA
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	445 mA
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	445 mA
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	320 mA
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	320 mA
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	610 mA
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	610 mA
37228900	BGP204 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
31917800	BGP204 LED100/740 II DW D9 48/60A	-
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31882900	BGP204 LED120/740 II DM D9 48/60A	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-

Informacje ogólne (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu		Test	
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka	rozżarzonego drutu
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak	Temperatura 650°C, czas 5 s
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak	Temperatura 650°C, czas 5 s

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu		Test	
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka	rozżarzonego drutu
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak	Temperatura 650°C, czas 5 s
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak	Temperatura 650°C, czas 5 s

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej		Typ kabla zasilającego		Test rozżarzonego drutu
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka		
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej		Typ kabla zasilającego		Test rozżarzonego drutu
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka		
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej		Typ kabla zasilającego		Test rozżarzonego drutu
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka		
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej		Typ kabla zasilającego		Test rozżarzonego drutu
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka		
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej		Typ kabla zasilającego		Test rozżarzonego drutu
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka		
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	154°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej		Typ kabla zasilającego		Test rozżarzonego drutu
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka		
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	brak	brak		Temperatura 650°C, czas 5 s
37228900	BGP204 LED139-4S/74 0 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-	
31917800	BGP204 LED100/740 II DW D9 48/60A	154°	-	-	-	
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-	

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu		Test	
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka drutu	rozżarzonego
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
31882900	BGP204 LED120/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu		Test	
		światła oprawy oświetleniowej	Typ kabla zasilającego	Powłoka drutu	rozżarzonego
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-

Informacje ogólne (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny		Liczba źródeł	Typ optyki	Rodzina produktów
		źródła światła	źródła światła			
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	LED32	1	rozsył światłości średni		BGP203
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	LED32	1	rozsył światłości średni		BGP203
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	LED32	1	rozsył światłości średni		BGP203
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	LED32	1	rozsył światłości średni		BGP203
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	LED36	1	rozsył światłości średni		BGP203
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	LED36	1	rozsył światłości średni		BGP203
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	LED36	1	rozsył światłości średni		BGP203
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	LED36	1	rozsył światłości średni		BGP203
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	LED52	2	rozsył światłości średni		BGP203
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	LED52	2	rozsył światłości średni		BGP203
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	LED52	2	rozsył światłości średni		BGP203

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny		Liczba źródeł	Typ optyki	Rodzina produktów
		źródła światła	źródła światła			
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	LED52	2	rozsył światłości średni		BGP203
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	LED68	2	rozsył światłości średni		BGP203
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	LED68	2	rozsył światłości średni		BGP203
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	LED68	2	rozsył światłości średni		BGP203
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	LED68	2	rozsył światłości średni		BGP203
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	LED72	3	rozsył światłości średni		BGP203
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	LED72	3	rozsył światłości średni		BGP203
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	LED72	3	rozsył światłości średni		BGP203
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	LED72	3	rozsył światłości średni		BGP203
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	LED110	4	rozsył światłości średni		BGP203
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	LED110	4	rozsył światłości średni		BGP203

Order Code	Full Product Name	Kod		Liczba	Rodzina	
		rodziny	źródła	źródeł		
		światła	światła	Typ optyki	produktów	
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	LED110	4	rozsył światłości średni	BGP203	
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	LED110	4	rozsył światłości średni	BGP203	
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	LED12	1	rozsył światłości średni	BGP203	
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	LED12	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	LED12	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	LED12	1	rozsył światłości średni	BGP203	
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	LED12	1	rozsył światłości średni	BGP203	
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	LED12	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	LED12	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	LED20	1	rozsył światłości średni	BGP203	
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	LED20	1	rozsył światłości średni	BGP203	
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	LED20	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	LED20	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	LED20	1	rozsył światłości średni	BGP203	
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	LED20	1	rozsył światłości średni	BGP203	
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	LED20	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	

Order Code	Full Product Name	Kod		Liczba	Rodzina	
		rodziny	źródła	źródeł		
		światła	światła	Typ optyki	produktów	
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	LED20	1	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	LED30	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	LED30	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	LED30	2	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	LED30	2	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	LED30	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	LED30	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	LED30	2	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	LED30	2	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	LED40	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	LED40	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	LED40	2	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	LED40	2	rozsył światłości szeroki	BGP203	
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	LED40	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	LED40	2	rozsył światłości średni	BGP203	
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	LED40	2	rozsył światłości szeroki	BGP203	

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny źródła światła	Liczba źródeł światła	Typ optyki	Rodzina produktów
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	LED40	2	rozsył światłości szeroki	BGP203
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	LED50	3	rozsył światłości średni	BGP203
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	LED50	3	rozsył światłości średni	BGP203
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	LED50	3	rozsył światłości szeroki	BGP203
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	LED50	3	rozsył światłości szeroki	BGP203
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	LED50	3	rozsył światłości średni	BGP203
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	LED50	3	rozsył światłości średni	BGP203
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	LED50	3	rozsył światłości szeroki	BGP203
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	LED50	3	rozsył światłości szeroki	BGP203
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	LED60	3	rozsył światłości średni	BGP203
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	LED60	3	rozsył światłości średni	BGP203
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	LED60	3	rozsył światłości szeroki	BGP203
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	LED60	3	rozsył światłości szeroki	BGP203
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	LED60	3	rozsył światłości średni	BGP203
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	LED60	3	rozsył światłości średni	BGP203
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	LED60	3	rozsył światłości szeroki	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny źródła światła	Liczba źródeł światła	Typ optyki	Rodzina produktów
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	LED60	3	rozsył światłości szeroki	BGP203
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	LED12	1	rozsył światłości średni	BGP203
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED16	1	rozsył światłości średni	BGP203
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED16	1	rozsył światłości średni	BGP203
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED20	1	rozsył światłości średni	BGP203
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED20	1	rozsył światłości średni	BGP203
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED30	2	rozsył światłości średni	BGP203
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED30	2	rozsył światłości średni	BGP203
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED45	2	rozsył światłości średni	BGP203
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED45	2	rozsył światłości średni	BGP203
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED59	2	rozsył światłości średni	BGP203
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED59	2	rozsył światłości średni	BGP203
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED79	2	rozsył światłości średni	BGP203
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED79	2	rozsył światłości średni	BGP203
37228900	BGP204 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED139	-	rozsył światłości średni	BGP204
31917800	BGP204 LED100/740 II DW D9 48/60A	LED100	-	rozsył światłości szeroki	BGP204

Order Code	Full Product Name	Kod		Rodzina	Rodzina
		rodziny	Liczba		
		źródła	źródeł		
		światła	światła	Typ optyki	produktów
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	LED100	-	rozsył światłości średni	BGP204
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	LED120	-	rozsył światłości średni	BGP204
31882900	BGP204 LED120/740 II DM D9 48/60A	LED120	-	rozsył światłości średni	BGP204

Order Code	Full Product Name	Kod		Rodzina	Rodzina
		rodziny	Liczba		
		źródła	źródeł		
		światła	światła	Typ optyki	produktów
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	LED80	-	rozsył światłości średni	BGP204
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	LED80	-	rozsył światłości średni	BGP204
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	LED170	-	rozsył światłości średni	BGP204

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień świetlny
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	2752 lm
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	2752 lm
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	2752 lm
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	2752 lm
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	3096 lm
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	3096 lm
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	3096 lm
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	3096 lm
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	4472 lm
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	4472 lm
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	4472 lm
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	4472 lm
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	5848 lm
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	5848 lm
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	5848 lm
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	5848 lm
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	6192 lm
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	6192 lm
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	6192 lm
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	6192 lm
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	10062 lm
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10062 lm
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	10062 lm
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10062 lm
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1032 lm
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1008 lm
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1008 lm
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1032 lm
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1032 lm
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1008 lm
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1008 lm
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1785 lm
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1785 lm
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1743 lm
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1743 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień świetlny
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1785 lm
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1785 lm
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1743 lm
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1743 lm
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	2635 lm
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	2635 lm
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	2573 lm
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	2573 lm
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	2635 lm
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	2635 lm
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	2573 lm
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	2573 lm
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	3485 lm
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	3485 lm
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	3444 lm
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	3444 lm
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	3485 lm
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	3485 lm
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	3444 lm
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	3444 lm
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	4250 lm
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	4250 lm
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	4150 lm
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	4150 lm
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	4250 lm
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	4250 lm
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	4150 lm
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	4150 lm
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	5160 lm
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	5160 lm
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	5040 lm
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	5040 lm
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	5160 lm
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	5160 lm
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	5040 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień światlny
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	5040 lm
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1032 lm
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1376 lm
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1376 lm
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1720 lm
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1720 lm
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	2580 lm
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	2580 lm
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	3825 lm
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	3825 lm
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	5100 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień światlny
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	5100 lm
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	6800 lm
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	6800 lm
37228900	BGP204 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	12040 lm
31917800	BGP204 LED100/740 II DW D9 48/60A	9130 lm
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	9350 lm
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	11050 lm
31882900	BGP204 LED120/740 II DM D9 48/60A	11050 lm
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	7221 lm
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	7221 lm
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	14620 lm

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Stosunek strumienia światelnego skotopowego/ fotopowego
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	1,6
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	1,6
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	1,6
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	1,6
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	1,6
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	1,6
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	1,6
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	1,6
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	1,6
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	1,6
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	1,6
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	1,6
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1,6
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1,6
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1,6
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1,6
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Stosunek strumienia światelnego skotopowego/ fotopowego
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1,6
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1,6
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	1,6
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	1,6
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	1,6
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	1,6
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	1,6
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	1,6
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	1,6
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	1,6
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	1,6
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	1,6
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	1,6
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	1,6
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	1,6
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	1,6
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Stosunek strumienia światelnego skotopowego/ fotopowego
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	1,6
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1,6
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Stosunek strumienia światelnego skotopowego/ fotopowego
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
37228900	BGP204 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
31917800	BGP204 LED100/740 II DW D9 48/60A	-
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31882900	BGP204 LED120/740 II DM D9 48/60A	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-

