



CoreLine Batten – kohteisiin, joissa valolla on todella merkitystä

CoreLine Batten

CoreLine Batten -jonovalaisin täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta, ja saumattoman jonovalaisinratkaisun luonti on helppoa ilman lisävarusteita. CoreLine Batten - jonovalaisimen valonjako on tasainen ja valaistusvoimakkuus yhtenäinen, joten valo on silmille miellyttävää. Sarjassa on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Hyödyt

- Energiansäästö ja pitkä käyttöikä alentavat käyttökustannuksia.
- Korvaa suoraan perinteiset runkovalaisimet valaistustehon, pituuden ja asennuksen joustavuuden osalta.
- Luo helposti saumattomia ja silmää miellyttäviä ramppivalaistusratkaisuja varastoihin ja teollisuushalleihin. Yksinkertainen järjestelmä sopii kohteisiin, joissa tuotantotilojen saneeraus on ajankohtaista.

Ominaisuudet

- Energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 130 lm/W ja 50 000 h (L70).
- Saatavana useita eri vaihtoehtoja: 600/1200/1500/1800, jopa 10 000 lm, 3 000 K ja 4 000 K.
- Älykäs tuotearkkitehtuuri – helppo asentaa ilman työkaluja pistoliittimien ja läpipohtosmahdollisuuden ansiosta.
- Valinnaiset ohjausjärjestelmät ja tuotaversiot: DALI, integroitu langaton ohjaus (Interact Ready), turvavalistus 3 tuntia (EL).

CoreLine Batten

Käyttökohteet

- Teollisuuden tuotantotilat, korjauspajat sekä tekniset tilat
- Kokoonpanoalueet ja laitetilat
- Nurkkavalaistus
- Yleinen aluevalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojaluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Versions



Standard, Coreline Batten G3







CoreLine batten All in L1200



CoreLine batten All in L1500

Mittapiirros



CoreLine Batten

Tuotetiedot

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten All in L1200



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



Tuotetiedot

CoreLine batten, BN126C,
installation



Yleistä tietoa	
CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hekkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Keilakulma 120°
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK04
Suojausluokan koodi	IP20
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

		Turvavalaisituksen pariston	
Order Code	Full Product Name	tyyppi	Tuoteperheen koodi
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	BN126C
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	BN126C
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	BN126C
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	BN126C
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	BN126C
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	BN126C
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	BN126C
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	BN126C
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	BN126C
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot

CoreLine Batten

	Full Product	"All-in"	Vastaava	Valotehokkuus	
Order Code	Name	Type	väriämpötila (nim.)	(nimellinen) (nim.)	Valovirta
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	125 lm/W	8 000 lm
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	3000 K	116 lm/W	7 400 lm
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	4000 K	118 lm/W	5 200 lm
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	4000 K	121 lm/W	5 200 lm
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	127 lm/W	8 000 lm
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	3 200 lm
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	130 lm/W	5 200 lm
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	3000 K	120 lm/W	4 800 lm
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	136 lm/W	8 000 lm
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	7 400 lm
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4 100 lm
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	4000 K	119 lm/W	6 400 lm
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 100 lm
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	3000 K	111 lm/W	6 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	43 W

	Full Product	"All-in"	Vastaava	Valotehokkuus	
Order Code	Name	Type	väriämpötila (nim.)	(nimellinen) (nim.)	Valovirta
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 100 lm
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	4000 K	119 lm/W	6 400 lm
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	4 100 lm
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	3 800 lm
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	6 400 lm
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	6 000 lm
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	120 lm/W	6 000 lm
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	10 000 lm
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	3000 K	125 lm/W	9 400 lm
911401816685	BN126C LED25_41_64S/8 40 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	133 lm/W	2 500 lm
911401816885	BN126C LED35_52_80S/8 40 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	136 lm/W	3 500 lm
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	130 lm/W	2 200 lm
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	3000 K	118 lm/W	2 000 lm

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	63 W
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W

CoreLine Batten

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59 W
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34 W
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	54 W
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49 W
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	49 W
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	75 W
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	48 W
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	59 W
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Kyllä
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Kyllä
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Kyllä
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Kyllä
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Kyllä
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Ei
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Ei
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Ei
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Ei
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Ei
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Ei
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Kyllä
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Kyllä
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Kyllä
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Kyllä
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Ei
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Ei
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Ei
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Ei
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Ei
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Ei
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Ei
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Ei
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Ei
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Ei
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Ei

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen	
		valovirta	Varavirta
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	-
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	-
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	-
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	-
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	-
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	480 lm	4,8 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	-
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	-
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen	
		valovirta	Varavirta
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	-
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	-
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ei sovellettavissa
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ei sovellettavissa
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ei sovellettavissa
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Ei sovellettavissa
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Ei sovellettavissa
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Ei sovellettavissa
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Ei sovellettavissa
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Ei sovellettavissa
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Ei sovellettavissa
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Ei sovellettavissa
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Ei sovellettavissa
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ei sovellettavissa
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ei sovellettavissa
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ei sovellettavissa
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Ei sovellettavissa
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Ei sovellettavissa
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Ei sovellettavissa
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Ei sovellettavissa
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Ei sovellettavissa
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Ei sovellettavissa
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Ei sovellettavissa
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Ei sovellettavissa
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Kyllä
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Kyllä
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Ei sovellettavissa
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Ei sovellettavissa

