



# CoreLine Réglette : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

## CoreLine Réglette

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

### Avantages

- Coûts d'exploitation réduits grâce à une faible consommation et une longue durée de vie
- Solution idéale au remplacement des réglettes conventionnelles : strict équivalent en terme de longueur et de flux
- Création aisée de lignes lumineuses continues et esthétiques

### Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 136 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures L85
- Nombreuses options disponibles : 4 longueurs (L600 / 1200 / 1500 / 1800mm), flux jusqu'à 10 000 lm, 2 températures de couleurs disponibles (3000K - 4000K)
- Architecture Produit permettant une installation facile et sans outils
- Câblage traversant par défaut

# CoreLine Réglette

## Application

- Espace de production industrielle, ateliers et environnements techniques
- Zones d'assemblage
- Réserves
- Eclairage en corniche

## Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Versions



Standard, Coreline Batten G3







CoreLine batten All in L1200



CoreLine batten All in L1500

## Schéma dimensionnel



# CoreLine Réglette

## Détails sur le produit

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten All in L1200



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



## Détails sur le produit

CoreLine batten, BN126C,  
installation



### Informations générales

Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité

### Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 120°
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6

### Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

### Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
---------------------------------	--------------

### Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

### Approbation et application

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK04
Indice de protection	IP20

### Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

### Informations générales

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Code famille de produits
8720169100244	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	BN126C
8720169100268	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	BN126C
8720169102293	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	BN126C
8720169100442	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	BN126C
8720169100459	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	BN126C
8720169100657	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	BN126C
8720169100671	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	BN126C
8719514948839	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
8719514948853	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
8719514948877	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
8720169100213	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	BN126C
8720169100220	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	BN126C
8720169100435	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	BN126C
8720169100633	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	BN126C
8720169100640	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	BN126C
8720169100664	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	BN126C
8719514948778	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	-
8719514948792	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
8719514948815	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
8719514948907	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
8720169500518	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
8720169500532	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
8719514948747	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
8719514948754	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température		
			de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169100244	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	118 lm/W	5.200 lm
8720169100268	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	125 lm/W	8.000 lm
8720169102293	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	3000 K	116 lm/W	7.400 lm
8720169100442	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	4000 K	118 lm/W	5.200 lm
8720169100459	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	125 lm/W	8.000 lm
8720169100657	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	4000 K	121 lm/W	5.200 lm
8720169100671	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	127 lm/W	8.000 lm
8719514948839	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	3.200 lm
8719514948853	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	3000 K	120 lm/W	4.800 lm
8719514948877	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	7.400 lm
8720169100213	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4.100 lm
8720169100220	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température		
			de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169100435	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
8720169100633	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	3000 K	111 lm/W	6.000 lm
8720169100640	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
8720169100664	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm
8719514948778	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	3000 K	128 lm/W	2.300 lm
8719514948792	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	3.800 lm
8719514948815	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	6.000 lm
8719514948907	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	10.000 lm
8720169500518	BN126C LED25_41_64S/84 0 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	133 lm/W	2.500 lm
8720169500532	BN126C LED35_52_80S/84 0 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	136 lm/W	3.500 lm
8719514948747	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	130 lm/W	2.200 lm
8719514948754	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	3000 K	118 lm/W	2.000 lm

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169100244	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	44 W
8720169100268	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W
8720169102293	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W
8720169100442	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W
8720169100459	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	64 W
8720169100657	BN126C LED52S/840 PSD L1500	43 W
8720169100671	BN126C LED80S/840 PSD L1500	63 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514948839	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W
8719514948853	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W
8719514948877	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59 W
8720169100213	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36 W
8720169100220	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W
8720169100435	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W
8720169100633	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W

## CoreLine Réglette

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169100640	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34 W
8720169100664	BN126C LED64S/840 PSD L1200	54 W
8719514948778	BN126C LED23S/830 PSU L1200	18 W
8719514948792	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W
8719514948815	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514948907	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W
8720169500518	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	48 W
8720169500532	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	59 W
8719514948747	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W
8719514948754	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W

### Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169100244	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Non
8720169100268	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Oui
8720169102293	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Oui
8720169100442	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Oui
8720169100459	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Non
8720169100657	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Oui
8720169100671	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Oui
8719514948839	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Non
8719514948853	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Non
8719514948877	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Non
8720169100213	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Non
8720169100220	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169100435	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Oui
8720169100633	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Oui
8720169100640	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Oui
8720169100664	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Oui
8719514948778	BN126C LED23S/830 PSU L1200	Non
8719514948792	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Non
8719514948815	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Non
8719514948907	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Non
8720169500518	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Non
8720169500532	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Non
8719514948747	BN126C LED22S/840 PSU L600	Non
8719514948754	BN126C LED20S/830 PSU L600	Non

### Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8720169100244	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	4,8 W
8720169100268	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	-
8720169102293	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	-
8720169100442	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	-
8720169100459	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	4,8 W
8720169100657	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	-
8720169100671	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	-
8719514948839	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
8719514948853	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
8719514948877	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
8720169100213	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	480 lm	4,8 W
8720169100220	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8720169100435	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	-
8720169100633	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	-
8720169100640	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	-
8720169100664	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	-
8719514948778	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	-
8719514948792	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
8719514948815	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
8719514948907	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
8720169500518	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
8720169500532	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
8719514948747	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
8719514948754	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

### Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169100244	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169100268	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169102293	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8720169100442	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169100459	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169100657	BN126C LED52S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169100671	BN126C LED80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514948839	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3

## CoreLine Réglette

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514948853	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514948877	BN126C LED74S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8720169100213	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169100220	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169100435	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169100633	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8720169100640	BN126C LED41S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169100664	BN126C LED64S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514948778	BN126C LED23S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514948792	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514948815	BN126C LED60S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514948907	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169500518	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169500532	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514948747	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514948754	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

### Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
8720169100244	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Non applicable
8720169100268	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Non applicable
8720169102293	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Non applicable
8720169100442	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Non applicable
8720169100459	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Non applicable
8720169100657	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Non applicable
8720169100671	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Non applicable
8719514948839	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Non applicable
8719514948853	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Non applicable
8719514948877	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Non applicable
8720169100213	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Non applicable
8720169100220	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
8720169100435	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Non applicable
8720169100633	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Non applicable
8720169100640	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Non applicable
8720169100664	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Non applicable
8719514948778	BN126C LED23S/830 PSU L1200	Non applicable
8719514948792	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Non applicable
8719514948815	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Non applicable
8719514948907	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Non applicable
8720169500518	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Oui
8720169500532	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Oui
8719514948747	BN126C LED22S/840 PSU L600	Non applicable
8719514948754	BN126C LED20S/830 PSU L600	Non applicable

