



CoreLine Batten – for alle prosjekter der lys virkelig betyr noe

CoreLine Batten

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Fordeler

- Lavere driftskostnader på grunn av energisparing og lengre levetid.
- Direkte erstatning for konvensjonelle standardarmaturer når det gjelder lysytelse, lengde og monteringsfleksibilitet.
- Oppretter sømløse og estetiske lyslinjer i lagerhaller eller industrielle rom på en enkel måte, slik at det blir det opplagte valget ved renovasjonsprosjekter.

Funksjoner

- Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 130 lm/W og levetid på 50 000 timer (L70).
- Mange tilgjengelige alternativer: L600/L1200/L1500/L1800, opptil 10000lm, 3000K og 4000K.
- Enkel og fleksibel montering uten verktøy, med mulighet for gjennomkobling, takket være den smarte produktarkitekturen.
- Valgfrie kontroller og versjoner er tilgjengelige: DALI, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready), 3 timers nødbelysninger (EL).

CoreLine Batten

Søknad

- Industrielle produksjonsrom, verksteder og tekniske lokaler.
- Monteringsområder og forsyningssteder.
- Takbelysning.
- Generell områdebelysning.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Versions




Standard, Coreline Batten G3

CoreLine batten All in L1200

CoreLine batten All in L1500

Standard, Coreline Batten G3

Målskisse



Produkt detaljer

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten All in L1200



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



Produkt detaljer

CoreLine batten, BN126C,
installation



Generell informasjon	
CE-merke	CE-merke
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optisk type	Spredningsvinkel 120°
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK04
Ingress beskyttelseskode	IP20
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Type nødbelysningsbatteri	Produktseriekode
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	BN126C
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	BN126C
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	BN126C
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	BN126C
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	BN126C
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	BN126C
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Teknisk belysning

CoreLine Batten

	Full Product	"All-in"	Korrelert fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)	
Order Code	Name	Type	(nom)	(Nom)	Lysytelse
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	125 lm/W	8 000 lm
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	3000 K	116 lm/W	7 400 lm
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	4000 K	118 lm/W	5 200 lm
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	3 200 lm
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	130 lm/W	5 200 lm
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	3000 K	120 lm/W	4 800 lm
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	136 lm/W	8 000 lm
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	7 400 lm
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4 100 lm
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	4000 K	119 lm/W	6 400 lm
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 100 lm
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	3000 K	111 lm/W	6 000 lm

	Full Product	"All-in"	Korrelert fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)	
Order Code	Name	Type	(nom)	(Nom)	Lysytelse
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 100 lm
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	4 100 lm
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	3 800 lm
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	6 400 lm
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	6 000 lm
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	120 lm/W	6 000 lm
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	10 000 lm
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	3000 K	125 lm/W	9 400 lm
911401816685	BN126C LED25_41_64S/84 0 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	133 lm/W	2 500 lm
911401816885	BN126C LED35_52_80S/8 40 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	136 lm/W	3 500 lm
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	130 lm/W	2 200 lm
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	3000 K	118 lm/W	2 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59 W
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34 W
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49 W
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	49 W
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	75 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	48 W
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	59 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ja
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ja
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ja
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Nei
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nei
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Nei
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nei
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Nei
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nei
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ja
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ja
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ja
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nei
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Nei
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nei
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Nei
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nei
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nei
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Nei
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Nei
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Nei
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nei
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Nei

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødlysytelse	Nødstrøm
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	-
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	-
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	-
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	480 lm	4,8 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	-
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	-
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødlysytelse	Nødstrøm
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	-
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Bruksforhold

CoreLine Batten

Order Code	Full Product Name	Egnet for tilfeldig veksling
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ikke relevant
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ikke relevant
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ikke relevant
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Ikke relevant
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Ikke relevant
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Ikke relevant
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Ikke relevant
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Ikke relevant
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Ikke relevant
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ikke relevant
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ikke relevant
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Egnet for tilfeldig veksling
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ikke relevant
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Ikke relevant
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Ikke relevant
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Ikke relevant
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Ikke relevant
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Ikke relevant
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Ikke relevant
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Ikke relevant
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Ja
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Ja
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Ikke relevant
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Ikke relevant

