



Changez d'ambiance lumineuse sans remplacer vos ampoules

Lampes LED SceneSwitch

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Avantages

- Différents paramètres d'éclairage dans une seule lampe
- Prêt à l'emploi
- Puce mémoire intégrée

Fonctions

- Créez votre propre ambiance avec une lampe, simplement en utilisant votre interrupteur actuel
- Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire nécessaire
- Mémorisation automatique : rappelez automatiquement votre dernière configuration

Application



- Applications en intérieur avec des luminaires ouverts (avec un espace d'air d'un min. de 10 mm)
- Éclairage d'accentuation et général (par ex. dans les hôtels, les bureaux et les magasins)

Lampes LED SceneSwitch

Versions



Schéma dimensionnel



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6 | 61 mm | 111 mm |

| Product | D | C |
|---|---------|----------|
| LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6 | 71,1 mm | 139,1 mm |
| LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6 | 71,1 mm | 139,1 mm |

Lampes LED SceneSwitch

Normes et recommandations

Classe énergétique A+

Gestion et gradation

Intensité réglable Non

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Tension (nom.) 220-240 V

Heure de démarrage (nom.) 0,5 s

Caractéristiques générales

Culot E27

Durée de vie nominale (nom.) 15000 h

Durée de vie nominale (heures) 15000 h

Cycle d'allumage 100000X

Photométries et Colorimétries

Indice de rendu des couleurs (nom.) 80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli(e) (FR)

Normes et recommandations

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h |
|------------|---|------------------------------------|
| 58884001 | LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6 | 8 kWh |
| 70679400 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6 | 14 kWh |
| 70683100 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6 | 14 kWh |

Caractéristiques électriques

| Order Code | Full Product Name | Puissance équivalente |
|------------|--|-----------------------|
| 58884001 | LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6 | 60 W |
| 70679400 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6 | 100 W |

| Order Code | Full Product Name | Puissance équivalente |
|------------|---|-----------------------|
| 70683100 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6 | 100 W |

Photométries et Colorimétries

| Order Code | Full Product Name | Angle d'émission du faisceau (nom.) | Code couleur |
|------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 58884001 | LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6 | - | 827/825/822 |
| 70679400 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6 | 150 ° | 827/825/822 |

| Order Code | Full Product Name | Angle d'émission du faisceau (nom.) | Code couleur |
|------------|---|-------------------------------------|--------------|
| 70683100 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6 | 150 ° | 827/840 |

Matériaux et finitions

| Order Code | Full Product Name | Forme de l'ampoule |
|------------|--|--------------------|
| 58884001 | LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6 | A60 |
| 70679400 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6 | A67 |

| Order Code | Full Product Name | Forme de l'ampoule |
|------------|---|--------------------|
| 70683100 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6 | A67 |

Températures

Lampes LED SceneSwitch

| Order Code | Full Product Name | Température maximale du boîtier (nom.) |
|------------|---|--|
| 58884001 | LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6 | 80 °C |
| 70679400 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6 | 90 °C |
| 70683100 | LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6 | 90 °C |

