



Переключение режимов освещения без смены лампы

Светодиодные лампы серии SceneSwitch

В некоторых ситуациях требуется холодный свет, тогда как другим больше подходит уютное теплое свечение. Светодиодные лампы Philips SceneSwitch обеспечивают несколько режимов освещения в одной-единственной лампе, при этом диммер не нужен! Выберите подходящее освещение для отдыха, работы и хобби простым щелчком переключателя... причем уже имеющегося у вас переключателя. Никакие дополнительные работы по установке не нужны.

Преимущества

- Несколько вариантов настройки одной лампы.
- Базовые системы
- Встроенная микросхема памяти

Характеристики

- Создайте собственную атмосферу с помощью одной лампы, используя уже имеющийся переключатель
- Не требуются дополнительные приборы и диммер
- Автоматическая память: автоматическое восстановление последней выбранной настройки

Применение



- Для использования внутри помещений в открытых светильниках (с открытым/воздушным зазором мин. 10 мм)
- Акцентное и общее освещение (для гостиниц, магазинов и офисов)

Светодиодные лампы серии SceneSwitch

Versions



Чертеж размеров



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	35,5 mm	106 mm

Светодиодные лампы серии SceneSwitch

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A+

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Напряжение (ном.) 220–240 V

Время включения (ном.) 0,5 s

Общая информация

Номинальный срок службы (ном.) 15000 h

Срок службы (часов) 15000 h

Цикл переключения 20000X

Технические характеристики освещения

Код цвета 827/825/822

Коэффициент цветопередачи (ном.) 80

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 65 °C

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929001888617	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF	8 kWh
929001888801	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	5 kWh



Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929001888617	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF	E27

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929001888801	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	E14

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы	Форма колбы
929001888617	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF	Clear (CL)	A60
929001888801	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	-	B35



Светодиодные лампы серии SceneSwitch



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Февраль 22 - Данные для изменения