



Byt ljusinställningar utan att byta ljuskällor

SceneSwitch LED-ljuskällor

Vissa stunder behöver ett svalt vitt ljus och ibland passar det bättre med en mjuk varmvit glöd. Med Philips SceneSwitch får du flera olika ljusinställningar i en och samma lampa, kronljus eller spot. Du behöver inte ens en dimmer! SceneSwitch ger dig optimalt ljus för avslappning, hobbyer, rekreation och arbete. Allt du behöver är din befintliga ljusbrytare – ingen extra installation krävs.

Fördelar

- Fler ljusinställningar i en enda ljuskälla
- Plug and Play
- Inbyggt minneskort

Funktioner

- Skapa din egen scen med hjälp av en enda ljuskälla och din befintliga strömbrytare
- Ingen dimmer eller extra installation krävs
- Automatisk minnesfunktion - kommer automatiskt ihåg din senaste inställning

Användning




- För inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
- Accent- och allmänbelysning (ex. för hotell, butiker och kontor)

SceneSwitch LED-ljuskällor

Versions



Måttskiss




Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	61 mm	111 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	104 mm

Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm

SceneSwitch LED-ljuskällor

Måttskiss



Product	D	C
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	71,1 mm	139,1 mm

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) A+

Styrenheter och dimring

Dimbar No

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Spänning (nom) 220–240 V

Tändningstid (nom) 0,5 s

Allmän information

Socket E27

Nominell livslängd (nom) 15000 h

Nominell livslängd (timmar) 15000 h

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex (nom) 80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	8 kWh
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	14 kWh
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	8 kWh
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	8 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	60 W
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	100 W
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	-

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	60 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	100000X
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	100000X

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	20000X
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	100000X

Ljusteknik

SceneSwitch LED-ljuskällor

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Färgkod	Ljusflöde	
				Ljusflöde (nom)	(märkvärde)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	-	827/825/822	-	-
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	150 °	827/825/822	-	-
74309602	LEDClassic SSW 60W A60	-	827/825/822	-	-

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Färgkod	Ljusflöde	
				Ljusflöde (nom)	(märkvärde)
	E27 WW CL ND 1SRT				
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	-	827/840	806 lm	806 lm

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampans	
		ytbehandling	Lampform
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	Matt (FR)	A60
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	Matt (FR)	A67

Order Code	Full Product Name	Lampans	
		ytbehandling	Lampform
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	Klar (CL)	A60
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	Matt (FR)	A60

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
58884002	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	80 °C
70679401	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	90 °C
74309602	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	65 °C
59837502	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	85 °C

