



LED Step-Light BWG150 – Pencahayaan lanskap andal untuk kehidupan kota yang harmonis

LED Step-Light

Orang ingin menciptakan suasana yang menyenangkan di sekitar properti mereka – sesuatu yang akan menarik perhatian pengunjung, sehingga membuat mereka merasa nyaman dan ingin kembali lagi. LED ini dapat menciptakan suasana menarik dengan pencahayaan berkualitas optimal dengan biaya minimum. Memadukan LED berdaya rendah yang andal dan driver terintegrasi, solusi LED atas tiang yang terjangkau ini memberikan footlight asimetris nyaman agar sesuai dengan kebutuhan lanskap Anda.

Benefits

- Solusi LED terjangkau dengan efek pencahayaan asimetris yang nyaman
- Desain kuat dan pemasangan mudah
- Ramah lingkungan: tidak mengandung bahan berbahaya (tanpa merkuri, tanpa timbal) atau UV

LED Step-Light

Features

- Sumber cahaya LED putih berdaya rendah, tersedia dalam pilihan warna putih hangat (3000 K) atau putih netral (4000 K)
- Driver terintegrasi dan kotak pemasangan yang dilengkapi
- Pilihan warna untuk housing aluminium (abu-abu gelap RAL7043, abu-abu cerah RAL9006)
- Masa pakai lama 25.000 jam (70% pemeliharaan lumen @ Tc = 25°C)
- Perlindungan IP67

Application

- Taman dan kebun
- Alun-alun, plaza
- Wilayah tempat tinggal

Specifications

Jenis	BWG150
Sumber cahaya	36 x LED-LB
Warna cahaya	Putih hangat, 3000 K Putih netral, 4000 K
Konsumsi daya	<4 W
Arus driver	20 mA
Arus lonjakan input	0,04 A
Pasokan daya/data	220-240 V/50-60 Hz
Driver	Terintegrasi dalam kotak driver independen
Optik	Asimetris
Sambungan	Konektor dorong dalam 3 tiang yang menerima kabel 3 inti x 1,0 mm

Gland kabel	1 x M16
Material	Housing: aluminium cor Diffuser: polikarbonat Gasket: karet silikon, tahan panas
Warna	Abu-abu, RAL 7043 Aluminium, RAL 9006
Pemasangan	Pemasangan dinding tersembunyi Suhu pengoperasian: - 20°C < T
Perawatan	Pembersihan internal tidak diperlukan
Masa pakai	25.000 jam, konsistensi lumen 70% pada T
Keterangan	Tidak ada kemungkinan penyesuaian

Versions



Lampu LED Step BWG150

LED Step-Light

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode pelindung dampak mekanis	IK08
-------------------------------	------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	salah
------------------	-------

Informasi Umum

Tanda CE	Tanda CE
Penutup optis/tipe lensa	PC-UV
Driver tercakup	Benar
Tanda dapat menyala	F
Kode kelompok lampu	LED-LP
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Jumlah unit alat	1 unit

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	55 lm
-------------------	-------

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	830 Putih hangat
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	740 putih netral
910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	830 Putih hangat

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal	Indeks
		Suhu Warna	Renderasi Warna Awal
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	3000 K	>80
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	4000 K	>70

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal	Indeks
		Suhu Warna	Renderasi Warna Awal
910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	3000 K	>80

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna
910403302002	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006	Aluminium dan putih
910403307602	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006	Aluminium dan putih

Order Code	Full Product Name	Warna
910403314101	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043	Abu-abu gelap

