



UrbanMoon – Ikonisk byfornyelse

UrbanMoon

UrbanMoon er den perfekte løsningen for bykommuner som er ute etter belysningsløsninger som kombinerer funksjonell gatebelysning og vakkert design. Med LEDgine-plattformen som sikrer ønsket lysfordeling, kan vi dekke alle krav til funksjonell belysning. UrbanMoon blander seg visuelt med byens arkitektur om dagen – og om kvelden fremhever glødeeffekten det ikoniske designet.

Fordeler

- Skaper en komfortabel atmosfære om kvelden
- Velegnet til en rekke bruksområder
- Flere monteringsmuligheter

Funksjoner

- Glødende uplight
- Rund LED-modul fremhever armaturdesignet
- Flere ulike lysfordelinger
- Montering på stolpe eller kjedeoppheng

Søknad

- Veier i byen og gater
- Bysentre
- Boligområder

spesifikasjoner

Produktnavn	BPS791 (versjon for stolpetopp)
	BSS791 (opphengt versjon)
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt	21 opp til 80 W

Korrelert	3000 K (varmhvit)
fargetemperatur	4000 K (nøytral hvit)
Lysstrøm	2000 opptil 8000 lm (for GreenLine)
Lysutbytte	Opptil 107 lm/W (for 4000 K)

Fargegjengivelsesindeks	84 (3000 K)
s	76 (4000 K)
Vedlikehold av	Green Line, 100 000 timer
lumeneffekt – L80F10	Economy Line, 70 000 timer
Driftstemperaturområde	–20 til +25 °C (GRN70 og GRN80 T)
Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)
Nettspenning	220–240 V / 50–60 Hz
Innkoblingsstrøm	6 A / 800 µs
Dimming	LumiStep
	DynaDimmer
	SDU
	Ekstern dimming 1–10 V og DALI
	StarSense RF
Optikk	AmpDim
	Metronomis middels lysfordeling (MDM)
	Metronomis bred lysfordeling (MDW)
	Metronomis symmetrisk lysfordeling (MDS)
	Metronomis asymmetrisk lysfordeling (MDA)
	Lysfordeling for våt vei (DK)
	Bred, symmetrisk lysfordeling (DSW)

Glass	Hardt glass, herdet
	Materialer
	Innfatning: PMMA, motstand mot stot
	Topplate: formstøpt aluminium
	Kjølerribbe: formstøpt aluminium
Farge	Deksel: hardt glass, herdet
	Opal indre hylse: PE
	Innfatning: gjennomsiktig
	Topplate og feste: lysegrå
	Indre hylse: opal
Vedlikehold	To størrelser på skrutrekkere for alle vedlikeholdsoppgaver (Torx20, Torx25)
Montering	BPS791 leveres med 10,5 m kabel
	BSS791-kobling er laget i topplate
	Anbefalt monteringshøyde: 4 til 10 m
	Standardvinkel: 0°
Kabelnippel	Maks SCx: 0,1 m²
	BSS791 i topplate: 1 x PG11

Versions



Produkt detaljer



