



UrbanMoon – klassisk dekorativ stadsbelysning

UrbanMoon

För städer som vill ha belysningslösningar som kombinerar funktionell vägbelysning och vacker design är UrbanMoon den perfekta lösningen. Med vår LEDgine-plattform som säkerställer önskad ljusfördelning går det att uppfylla alla krav på funktionell belysning. Visuellt smälter UrbanMoon in i stadens arkitektur under dagen och på natten förstärker glödeffekten dess klassiska design.

Fördelar

- Skapar en behaglig närmiljö på natten
- Passar många olika användningsområden
- Flera olika monteringsalternativ

Funktioner

- Glödande uppåtriktad belysning
- Rund LED-modul förstärker armaturens design
- Flera olika alternativ för ljusfördelning
- Stolptoppsmontage eller upphängt montage

Användning

- Trafikleder och gator i städer
- Stadskärnor
- Bostadsområden

specifikationer

Armatur	BPS791 (stolptoppsutförande)
	BSS791 (utförande för nedpendlat montage)

Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	21 till 80 W

Korrelerad	3 000 K (varmvit)
färgtemperatur	4 000 K (neutralvit)
Ljusflöde	2 000 upp till 8 000 lm (för GreenLine)
Ljusutbyte	Upp till 107 lm/W (för 4 000 K)
Färgåtergivningindex	84 (3 000 K) 76 (4 000 K)
Bibehållet ljusflöde –	Green Line 100 000 timmar
L80F10	Economy Line 70 000 timmar
Temperaturintervall vid drift	–20 till +25 °C (GRN70 och GRN80 T)
Driftdon	Inbyggt (LED-enhet med inbyggt driftdon)
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Ingående ström	6 A/800 µs
Dimning	LumiStep DynaDimmer SDU Extern dimning 1–10 V och DALI StarSense RF AmpDim
Optik	Metronomis medelbred ljusfördelning (MDM) Metronomis bredstrålande ljusfördelning (MDW) Metronomis symmetrisk ljusfördelning (MDS) Metronomis asymmetrisk ljusfördelning (MDA) Ljusfördelning för våta vägar (DK) Bredstrålande symmetrisk ljusfördelning (DSW)

Glas	Hårt glas, härdat Material Armaturtak: PMMA, slagtålig Övre fläns: gjutet aluminium Kyldon: gjutet aluminium Skyddsglas/kupa: hårt glas, härdat Opaliserande innerhölje: PE
Färg	Armaturtak: transparent Övre fläns och gavel: ljusgrå Innerhölje: opal
Underhåll	Två storlekar på skruvmejslar för allt underhållsarbete (Torx20, Torx25)
Installation	BPS791 levereras med 10,5 m kabel BSS791 anslutning görs i övre fläns Rekommenderad montagehöjd: 4 till 10 m Standardlutningsvinkel: 0° Max SCx: 0,1 m²
Kabeltätning	BSS791 i övre fläns: 1 × PG11

Versions



Produktinformation



