



CitySoul gen2 LED – een veelzijdige identiteit

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED is een van de meest veelzijdige en inspirerende productfamilie voor stedelijke straatverlichting die Philips tot nu toe heeft ontworpen. Deze zeer efficiënte reeks levert uitstekende verlichtingsniveaus en schept tegelijk de juiste sfeer voor alle stedelijke toepassingsgebieden, van de buitenwijken van de stad tot in het stadscentrum. Door de modulariteit van de CitySoul-familie verder uit te bouwen en er nieuwe innovaties aan toe te voegen zoals de uithouders Lyre en Accent heeft Philips van deze reeks het ideale instrument voor elke stedelijke context gemaakt. Het ontwerp is vlakker en helemaal rond en de overgangen tussen opzetstuk en uithouder zijn volledig glad zodat uw stadsbeeld een samenhangende, elegante en discrete identiteit verkrijgt. CitySoul gen2 LED is ontworpen vanuit zijn LED-module en is daardoor zeer efficiënt en gemakkelijk te onderhouden. Hij is verkrijgbaar in twee formaten en is geschikt voor opschuif-, opzet, hangende- en pendelmontage.

Voordelen

- Een geïntegreerd UrbanStyling verlichtingsinstrument dat is ontworpen voor veel verschillende stedelijke toepassingen
- Om samenhang te verzekeren, zijn armaturen, uithouders en masten ontworpen als één geïntegreerd concept
- Toekomstbestendig dankzij uitstekende verlichtingsprestaties, productkwaliteit en aanwezigheid van SR connectors (system Ready)

CitySoul gen2 LED Mini

Kenmerken

- Een brede reeks elegante, speciale en complete sets, inclusief masten en uithouders, een kantelbare uitvoering, en uitvoeringen voor dubbele masttop
- Diverse eigenschappen zorgen voor het leveren van het meest efficiënte en comfortabele verlichtingsniveau
- Compatibel met alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen van Philips
- Gemakkelijk onderhoud op locatie
- Compatibel met de bestaande reeksen CitySoul-masten en -uithouders Flip, Morph, Jump en Sweep

Toepassing

- Stadscentra
- Parken en pleinen
- Wegen en straten
- Commerciële wijken

Versions



BPP530 40LED



BPP532 RET



BGP530

Maatschets

Maatschets

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Type lichtbron	LED60
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Bundelspreiding armatuur	-
Kleur lichtbron	830 warmwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Aantal lichtbronnen	30
Optiektype buiten	Middelbrede lichtverdeling 50
Standaard kantenhoek opschuifmontage	-
Standaard kantenhoek opzetmontage	-
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	46,5 W
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
Keurmerken en classificaties	
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699878658	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
8718699892036	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532
8718699892074	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

Gegevens lichttechniek

CitySoul gen2 LED Mini

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Lichtstroom
8718699878658	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Helder glas	5.100 lm
8718699892036	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Vlak glas	4.920 lm

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Lichtstroom
8718699892074	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Helder glas	5.100 lm

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
8718699878658	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Philips standaard beschermingsniveau tegen schakelpieken
8718699892036	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 10 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
8718699892074	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 10 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus

