

PHILIPS

Lighting



CitySoul gen2 – çok yönlü bir kimlik

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED, bugüne kadar Philips'in tasarladığı en çok yönlü ve ilham veren kentsel sokak aydınlatması ürün ailelerinden biridir. Bu son derece etkili modeller, hem mükemmel aydınlatma düzeyleri sunar hem de şehrin kenar mahallelerinden şehir merkezine kadar tüm kentsel uygulama alanları için doğru ambiyansı sağlar. CitySoul, ürün ailesinin modülerliğini geliştirerek ve Lyre ile Accent desteği gibi yenilikler ekleyerek Philips, bu ürünleri her kent ortamı için ideal araçlar haline getirmiştir. Tasarım daha düz, tümüyle yuvarlak ve ağızlık ve braket ile geçişler tümüyle akıcıdır, bu da kent manzarasına tutarlı, seçkin ve ayrı bir kimlik kazandırır. Kendi LED motoru etrafında tasarlanan CitySoul gen2 LED son derece verimlidir ve bakımı kolaydır. İki boyut seçeneği vardır ve yandan girişli, direk üstü, kemer ve askı montaja uygundur. Dahili Philips Ledgine optimize edilmiş LED platformu ve uygulamaya göre tasarlanmış, kullanılabilir geniş optik yelpazesi sayesinde, CitySoul LED gen2 doğru miktarda ışığı, sokağınızda doğru yönde sunarak daha da yüksek enerji tasarrufu sağlar. Aydınlatma armatürü, kendisini geleceğe hazır kılan bir veya iki Philips SR (Sisteme Hazır) soketle tedarik edilir. Yani, CitySoul LED gen2, Signify'dan Interact City gibi hem bağımsız hem de üstün kontrol ve aydınlatma yazılımı uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazırdır. Buna ek olarak, her bir aydınlatma armatürü, Philips Service etiketi sayesinde benzersiz şekilde tanımlanabilir. Direk kapağının iç kısmına veya doğrudan aydınlatma armatürünün üzerine yerleştirilen QR kodu kolayca tarayarak aydınlatma yapılandırmasına anında erişim imkanı kazanırsınız, bu da bakım ve programlama işlemleri daha hızlı ve kolay olmasını ve aydınlatma varlıkları ve yedek parçalardan oluşan dijital bir kütüphane oluşturmanızı sağlar. CitySoul LED gen2, karanlık gökyüzünün güzelliğini bozmayan özel ışık tarifimize sahiptir.

CitySoul gen2 LED Mini

Faydaları

- Entegre UrbanStyling aydınlatma araç kutusu farklı bir çok kent uygulaması için tasarlandı.
- Armatürler, destekler ve direkler tutarlılık için tek bir entegre konsept olarak tasarlanmıştır.
- Mükemmel aydınlatma performansı ve ürün kalitesi sayesinde geleceğe dönüktür
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

Özellikler

- Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve braketler, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü modeller
- En verimli ve rahat aydınlatma seviyesi için geniş optik seçenekleri
- Philips'in tüm standart ve gelişmiş aydınlatma kontrolleri ile uyumlu
- Yerde kolay bakım

Uygulama

- Şehir merkezleri
- Parklar ve plazalar
- Yollar ve caddeler
- Ticari bölgeler

Versions



BPP530 40LED



BPP532 RET



BRP530 RET



BGP530

Boyutlu çizim

CitySoul gen2 LED Mini

Boyutlu çizim

Genel Bilgiler	
CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	-
Lamba ailesi kodu	LED60
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Işık Teknik Ayrıntıları	
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağı sayısı	30
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta 50
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	46,5 W
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	10%

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

Işık Teknik Ayrıntıları

CitySoul gen2 LED Mini

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi	Işık Akısı
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Şeffaf cam	5.100 lm
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Düz cam	5.100 lm
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Düz cam	4.920 lm

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi	Işık Akısı
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Düz cam	5.100 lm
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Şeffaf cam	5.100 lm

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Philips standart aşın gerilim koruma seviyesi
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşın gerilim koruma seviyesi
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşın gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşın gerilim koruma seviyesi
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşın gerilim koruma seviyesi

