



CitySoul LED gen2 large – en fleksibel løsning

CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 er en af de mest alsidige og spændende serier af gadebelysningsarmaturer, som Philips har designet. Produkterne i denne meget effektive serie giver et fremragende lys og skaber en god atmosfære overalt i byen, lige fra forstæderne til bymidten. Takket være udvidelsen af den modulopbyggede CitySoul-serie og udviklingen af nye dekorative arme og tilbehør har Philips gjort serien til det oplagte valg til ethvert bymiljø. Designet er fladere end i den tidligere udgave, og der er en direkte overgang mellem styretap og arm, hvilket giver bylandskabet et elegant og ensartet præg. CitySoul gen2, som er designet med udgangspunkt i modellens LED, er et meget effektivt produkt, der er nemt at vedligeholde. Det fås i to størrelser og er velegnet til både montering på arm, montering i mastetop og ophængt i wire.

Fordele

- Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer bybelysning
- Armaturer, beslag og stolper er udviklet med udgangspunkt i et integreret designkoncept
- Fremtidssikret takket være fremragende lys- og produktkvalitet

CitySoul gen2 LED Large

Funktioner

- Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette sæt med både stolper og beslag, en version, der kan vippe, og versioner til montering i dobbelt stolpetop og kædelinje
- Diverse funktioner, der sikrer et effektivt og behageligt lys
- Kompatibel med CitySoul-serien Flip, Morph, Jump og Sweep (stolper og beslag)
- Et stort udvalg af forskellige stråler og indvendige gitre, som sikrer minimal blænding
- Klar til at blive parret med lysstyringer, da den er udstyret med SR-fatning (System Ready)
- Easy-lysarmatur kan nemt og entydigt identificeres takket være Philips Service-kode

Anvendelsesområder

- Bymidter
- Parker og pladser
- Veje og gader
- Erhvervsområder

Versions



BPP531 80Led

Målskitse

CitySoul gen2 LED Large

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Godkendelse og anvendelsesområde	IK08, IP20
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Lampens lysstrålespedning	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lysstrøm	10.080 lm
Antal lyskilder	60
Optisk type – udendørs	Lysfordeling, middel, 50
Standardhædningsvinkel, sidemontering	-
Standardhædningsvinkel, stolpetop	-
Opadrettet lysudbyttegrad	0,03
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Grå
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmningsniveau	10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BRP531
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	BPP531

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	91 W	87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	91 W

