



CitySoul gen2 LED — универсальный стиль

CitySoul gen2 LED Large

Универсальные уличные светильники для наружного освещения (центральных улиц, деловых районов, парков, скверов, площадей и транспортных узлов) с возможностью удаленного управления. Для этой линейки разработаны специализированные опоры, кронштейны и шпильки для установки на высоту до 12 метров и освещения сложных архитектурных решений. Светильники CitySoul gen2 подходят для бокового, верхнего, линейного и подвесного монтажа на опору, кронштейн, стену или трос. У светильников CitySoul gen2 шесть режимов распределения света и широкий диапазон вариантов интенсивности светового потока. CitySoul gen2 легко подключаются к системе удаленного управления освещением CityTouch LightWave без дополнительного оснащения со связью по мобильной сети. Управляйте городским освещением дистанционно, изучайте статистику и экономьте бюджет!

Преимущества

- Интегрированный осветительный комплекс UrbanStyling предназначен для самых разных задач городского освещения
- Светильники, кронштейны и столбы разработаны как единая концепция
- Превосходные характеристики освещения и высокое качество продукции соответствуют требованиям завтрашнего дня

CitySoul gen2 LED Large

Характеристики

- Широкая линейка продуктов включает элегантные специальные и комплексные решения, в том числе столбы и кронштейны, поворотное устройство, модели для двойного верхнего и подвесного монтажа
- Различные функции для получения максимально эффективного и комфортного освещения
- Совместимы со всеми стандартными и усовершенствованными системами управления освещением Philips
- Простое обслуживание на месте
- Совместимы с существующими столбами и кронштейнами CitySoul моделей Flip, Morph, Jump, Sweep

Применение

- Центральные районы города
- Парки и площади
- Дороги и улицы
- Торговые кварталы

Спецификации

Тип	BPP531 (для верхнего монтажа) BRP531 (для бокового монтажа) BSP531 (для линейного или подвесного монтажа) BVP531 (для монтажа с использованием специальных кронштейнов)
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность	GreenLine (GRN): 38–138 Вт в зависимости от конфигурации светодиодов
Светоотдача	(значение уточняется) лм (3000 К) (значение уточняется) лм (4000 К)
Эффективность светильника	До (значение уточняется) лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 К, теплый белый 4000 К, нейтральный белый
Коэффициент цветопередачи	≥ 70, нейтральный белый ≥ 80, теплый белый

Стабильность светового потока — L80F10	100 000 часов
Диапазон рабочих температур	от -20 до +35 °C
Драйвер	Встроенный (светодиодный модуль с встроенным ПРА)
Сетевое напряжение	210–240 В / 50–60 Гц
Пусковой ток	80 А / 150 мкс (драйвер 75 Вт) 108 А / 140 мкс (драйвер 150 Вт)
Уменьшение яркости света	DynaDimmer LumiStep CLO
Вход системы управления	DALI StarSense RF LightWave (GPRS)

Спецификации

Опции	Фотоэлемент: Minicell, 35, 55, 70 люкс
Оптика	Распределение света: среднее (DM), широкое (DW), для мокрых дорог (DK), асимметричное (A), симметричное (S)
Оптический плафон	Стекло тугоплавкое, закаленное Стеклопластиковая пластина, матовое стекло (дополнительно) Стекло ударопрочное ИК10, закаленное (дополнительно)
Материал	Корпус: литой под давлением алюминий, с покрытием Манжета: силиконовая резина, термостойчивая Оптика: пластик (ПММА) Плафон: термически закаленное стекло

Цвет	Корпус: Philips ультратемно-серый (аналогично RAL 7022, тонкотекстурный цвет) Рама: глянцевый серебристый (аналогично RAL 9006) Другие цвета палитры RAL и AKZO Futura можно заказать
Соединение	Винтовой блок Возможно использование соединительного зажима Wieland (дополнительно)
Техобслуживание	Снизу, путем открытия корпуса с одним 1 винтом (Torx T20) Для доступа к светильнику, драйверу и панели светодиодов необходимо открутить одни и те же винты

CitySoul gen2 LED Large

Установка	BPP531: верхний монтаж: Ø 60–76 мм BRP531: боковой монтаж: Ø 42–60 мм BSP531: линейный или подвесной монтаж с использованием специального кронштейна Рекомендуемая высота монтажа: до 14 м Регулируемый угол наклона: возможен с использованием специальной монтажной втулки MBA или 76PA Макс. SCx: значение уточняется, м2
Кабельный ввод	M20
Комплектующие	JRP533 (кронштейн lyre) JRP534 (втулка accent) JRP532 (втулка для двойного верхнего монтажа) JGP530 (кронштейн east) JRP531 (кронштейн graphic) JSP532 (кронштейн right curve) YHB530 (специальный столб lyre)

Примечание	Модель с предварительной разводкой возможна для: - Настенного / подвесного или линейного монтажа (кабель C2K длиной 1,65 м) - Других конфигураций (кабель C8K длиной 8 м, кабель C10K длиной 10 м, кабель C14K длиной 14 м)
-------------------	---

Versions



Сведения о продукте



OPDP_BGP530i_0015-Detail
photo

CitySoul gen2 LED Large

Сведения о продукте



OPDP_BGP530i_0025-Detail
photo



OPDP_BGP530i_0029-Detail
photo



CitySoul gen2 LED Large

Сведения о продукте

