



Svítlidlo Philips CoreLine typu downlight – vysoce kvalitní a snadno použitelné řešení pro každý projekt, v kterém na světle skutečně záleží

CoreLine Downlight

Svítlidlo CoreLine Downlight naplňuje slib řady CoreLine, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní zapuštěná svítidla typu downlight. Řada CoreLine Downlight je vhodná pro výměnu konvenčních svítidel kus za kus a nabízí lákavé celkové provozní náklady, které zákazníkům usnadní přechod na svítidla LED. Tato zapuštěná svítidla vytvářejí rovnoměrný rozptyl světla pro použití v aplikacích celkového osvětlení. Přinášejí také okamžitou úsporu energie a nabízejí mnohem delší životnost, takže představují skutečně ekologické řešení s příznivým poměrem cena/výkon. Zapuštěná svítidla CoreLine DN140B typu downlight lze snadno instalovat díky standardním rozměrům výřezu a zasouvacím konektorům. Tato řada zahrnuje variantu kompatibilní se systémem InterAct s integrovanou schopností bezdrátové komunikace, kterou lze používat s branami, snímači a softwarem InterAct.

CoreLine Downlight

Výhody

- Snížené náklady na provoz díky úspoře energie a delší životnosti
- Výměna kus za kus usnadňuje přechod od klasických k LED svítidlům.
- Lákavé celkové provozní náklady, které usnadní přechod na svítidla LED

Vlastnosti

- K dispozici ve verzích se světelným tokem 1100 a 2200 lm
- Volba bílého nebo hliníkového reflektoru
- Vysoký měrný výkon: až 115 lm/W
- Výběr teploty chromatičnosti: 3000 a 4000 K
- Výběr předřadníků: DALI a bezdrátově kompatibilní se systémem Interact
- Volitelně k dispozici verze pro nouzové osvětlení
- K dispozici je i ochranné sklo (umožňuje také třídu krytí IP 54)

Aplikace

- Chodby
- Samoobsluhy
- Prostory recepcí
- Interiéry s pohybem osob

Versions








Coreline Downlight Gen4-DN140B
LED20S C

















Coreline Downlight Gen4-DN140B
LED20S C IP54

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



CoreLine Downlight

Detaily o výrobku



Philips CoreLine Downlight
Recessed DT01

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Typ optiky	-
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Typ baterie		Kód produktové řady
		nouzového osvětlení	Značka ENEC	
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Lithium	Značka ENEC	DN140B
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Lithium	Značka ENEC	DN140B
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	Značka ENEC	DN140B
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	Značka ENEC	DN140B
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	-	DN140B
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	-	DN140B
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	-	DN140B
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-	-
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	-	DN140B
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Lithium	-	DN140B
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	-	DN140B
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	-	DN140B
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B

Světelně technické

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97620000	DN140B LED20S/840 WIA- E WR ELB3	4000 K	>80	94 lm/W	2 200 lm
97622400	DN140B LED20S/830 WIA- E WR ELB3	3000 K	>80	94 lm/W	2 200 lm
97625500	DN140B LED20S/830 WIA- E WR	3000 K	>80	107 lm/W	2 200 lm
97627900	DN140B LED20S/840 WIA- E WR	4000 K	>80	107 lm/W	2 200 lm
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	3000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	4000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	3000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	4000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	≥80	94 lm/W	2 200 lm
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	94 lm/W	2 200 lm
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 P16	3000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 P16	4000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32598900	DN140B LED10S/830 PSD- E WR IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 P16	3000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 P16	4000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32606100	DN140B LED10S/830 PSD- E C IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C P16	3000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C P16	4000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 P16	3000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 P16	4000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 P16	3000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 P16	4000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C P16	3000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C P16	4000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32590300	DN140B LED10S/830 PSD- E C	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32835500	DN140B LED10S/830 PSD- E C ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	3000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	4000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32582800	DN140B LED10S/830 PSD- E WR	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32583500	DN140B LED10S/840 PSD- E WR	4000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32831700	DN140B LED10S/830 PSD- E WR ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá	Index	Měrný	Světelný tok
		náhradní teplota chromatičnosti	podání barev (CRI)	výkon (jmen.) (nom.)	
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	20,5 W
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	20,5 W
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	19 W
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	19 W
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	20,5 W
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	20,5 W
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	11,5 W
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11,5 W
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19 W
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	19 W
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19 W
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	20,5 W
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	20,5 W
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19 W
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	19 W
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9,5 W
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9,5 W
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	11,5 W
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	14,5 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9,5 W
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	9,5 W
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	11,5 W
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	11,5 W
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	14,5 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	14,5 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	0 až +35 °C
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	0 až +35 °C
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	0 až +35 °C
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	0 až +35 °C
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-20 až +40 °C
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-20 až +40 °C
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-20 až +40 °C
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-20 až +40 °C
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-20 až +40 °C
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-20 až +40 °C
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-20 až +40 °C
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-20 až +40 °C
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-20 až +40 °C
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-20 až +40 °C
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-20 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-20 až +40 °C
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-20 až +40 °C
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-20 až +40 °C
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-20 až +40 °C
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-20 až +40 °C
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-20 až +40 °C
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-20 až +40 °C
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-20 až +40 °C
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-20 až +40 °C
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-20 až +40 °C
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	0 až +35 °C
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-20 až +40 °C
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-20 až +40 °C
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-20 až +40 °C
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-20 až +40 °C
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C

Řízení a stmívání

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Ano
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Ano
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	Ano
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	Ano
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Ne
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Ne
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Ano
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Ano
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Ano
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Ano
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Ne
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Ne
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Ano
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Ne
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Ne
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Ano
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Ne
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Ne
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Ne
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Ano
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	Ano
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Ne
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Ne
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Ne
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Ne
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Ano
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Ano
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Ne
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Ne
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Ano
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Ano
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Ano
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Ano

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Nouzové napájení
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	-
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	-
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	-
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	-
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	-
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Nouzové napájení
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-	-
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	-
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	260 lm	2 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	-
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	-
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Kód ochrany proti vniknutí
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Bezpečnostní třída II	IP20
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Bezpečnostní třída II	IP20
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	Bezpečnostní třída II	IP20
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	Bezpečnostní třída II	IP20
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Bezpečnostní třída I	IP20
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Bezpečnostní třída I	IP20

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Kód ochrany proti vniknutí
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Bezpečnostní třída I	IP20
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Bezpečnostní třída I	IP20
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostní třída II	IP20
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostní třída II	IP20
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Kód ochrany
			proti vniknutí
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Bezpečnostní třída I	IP20
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Bezpečnostní třída I	IP20
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Bezpečnostní třída I	IP20/54

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	(0.378,0.377) SDCM≤5
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	(0.435,0.405) SDCM≤5
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	(0.378,0.377) SDCM≤5
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.404) SDCM≤5
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	(0.380,0.377) SDCM≤5
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.405) SDCM≤5
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.381,0.379) SDCM≤5
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	(0.433,0.405) SDCM≤5
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	(0.379,0.379) SDCM≤5
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	(0.433,0.405) SDCM≤5
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	(0.432,0.404) SDCM≤5

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	-
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	-
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	1 %
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	1 %
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1 %
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1 %
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1 %
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1 %

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Kód ochrany
			proti vniknutí
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostní třída I	IP20/54
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Bezpečnostní třída I	IP20
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Bezpečnostní třída I	IP20
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Bezpečnostní třída I	IP20
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Bezpečnostní třída II	IP20
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Bezpečnostní třída I	IP20
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Bezpečnostní třída I	IP20
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Bezpečnostní třída I	IP20
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Bezpečnostní třída I	IP20
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostní třída II	IP20
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostní třída II	IP20

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	(0.378,0.377) SDCM≤5
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.404) SDCM≤5
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.380,0.377) SDCM≤5
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	(0.432,0.404) SDCM≤5
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	(0.378,0.377) SDCM≤5
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	(0.433,0.405) SDCM≤5
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	(0.379,0.379) SDCM≤5
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	(0.433,0.405) SDCM≤5
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	(0.433,0.405) SDCM≤5
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.405) SDCM≤5
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	(0.381,0.379) SDCM≤5
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	(0.435,0.405) SDCM≤5
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	(0.381,0.379) SDCM≤5
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.381,0.379) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1 %
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1 %
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1 %
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1 %
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	1 %
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	1 %
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1 %
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	1 %
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	1 %
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	1 %
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1 %
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1 %
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1 %
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1 %
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1 %
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1 %
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1 %
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1 %
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1 %

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	1%
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	1%
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	1%
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	1%
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Nevztahuje se
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Nevztahuje se
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1%
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1%
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1%
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1%
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Nevztahuje se
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Nevztahuje se
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1%
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Nevztahuje se
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Nevztahuje se
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1%
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Nevztahuje se
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Nevztahuje se
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Nevztahuje se
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1%
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	1%
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Nevztahuje se
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Nevztahuje se
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Nevztahuje se
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Nevztahuje se
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1%
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1%
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Nevztahuje se
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Nevztahuje se
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1%
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1%
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1%
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1%

