



CoreLine Downlight – pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă, de calitate ridicată și ușor de utilizat.

CoreLine Downlight

CoreLine Downlight respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat încastrate inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Gama CoreLine Downlight este potrivită pentru înlocuirea unu-la-unu a aparatelor de iluminat convenționale, cu un TCO atractiv care îi ajută pe clienți să treacă la LED. Aceste downlight-uri încastrate creează o distribuție uniformă a luminii pentru utilizare în aplicații de iluminat general. Ele oferă, de asemenea, economii instantanee de energie și au o durată de viață mult mai lungă, creând o soluție reală raportată calitate-preț și ecologică. Downlight-urile încastrate CoreLine DN140B sunt ușor de instalat datorită dimensiunii lor standard de decupare și a conectorilor push-in. În această familie este disponibilă o opțiune InterAct Ready cu comunicații wireless integrate, care poate fi utilizată cu gateway-uri, senzori și software InterAct.

Beneficii

- Costuri operaționale reduse datorită economisirii de energie și a unei durate mai lungi de viață
- Înlocuire de tip unu-la-unu, facilitând trecerea de la aparatele de iluminat convenționale la cele LED
- Cost total atractiv de deținere a sistemului de iluminat care simplifică trecerea la LED.

CoreLine Downlight

Caracteristici

- Disponibil în versiuni de 1.100 și 2.200 de lumeni
- Opțiune de reflector alb sau de aluminiu
- Eficient din punct de vedere energetic până la 115 lm/W
- Gamă de temperaturi de culoare: 3.000 și 4.000 K
- Drive-uri posibile: DALI și wireless pregătit pentru Interact (extern)
- Versiuni opționale de iluminare de urgență disponibile
- Difuzor de sticlă disponibil opțional (permite protecție IP54)

Cerere

- Zone de recepție și lounge
- Zone de circulație generală
- Coridoare
- Magazine de proximitate

Versions



Coreline Downlight Gen4-DN140B
LED10S WR IP54




Coreline Downlight Gen4-DN140B
LED20S C




Coreline Downlight Gen4-DN140B
LED20S WR IP54

Cote



CoreLine Downlight

Cote



Detalii produs



Philips CoreLine Downlight
Recessed DT01

Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Tip de sistem optic	-
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Informații generale

		Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Cod familie de produse
Order Code	Full Product Name	Marcaj ENEC	
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Lithium	DN140B
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Lithium	DN140B
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	DN140B
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	DN140B
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	DN140B
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	DN140B
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	DN140B
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	DN140B
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	DN140B
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	DN140B
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	DN140B
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-	DN140B
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	DN140B
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Lithium	DN140B
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	DN140B
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	DN140B
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	DN140B
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	DN140B

Date tehnice lumină

		Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
Order Code	Full Product Name				
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	4000 K	>80	94 lm/W	2.200 lm
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	3000 K	>80	94 lm/W	2.200 lm

		Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
Order Code	Full Product Name				
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	3000 K	>80	107 lm/W	2.200 lm
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	4000 K	>80	107 lm/W	2.200 lm

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	3000 K	≥80	119 lm/W	2.200 lm
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	4000 K	≥80	119 lm/W	2.200 lm
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	3000 K	≥80	107 lm/W	2.200 lm
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	4000 K	≥80	107 lm/W	2.200 lm
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	≥80	94 lm/W	2.200 lm
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	94 lm/W	2.200 lm
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 P16	3000 K	≥80	115 lm/W	1.100 lm
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 P16	4000 K	≥80	115 lm/W	1.100 lm
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1.100 lm
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 P16	3000 K	≥80	106 lm/W	1.100 lm
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 P16	4000 K	≥80	106 lm/W	1.100 lm
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1.100 lm
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C P16	3000 K	≥80	111 lm/W	2.200 lm
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C P16	4000 K	≥80	111 lm/W	2.200 lm
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 P16	3000 K	≥80	119 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 P16	4000 K	≥80	119 lm/W	2.200 lm
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	≥80	107 lm/W	2.200 lm
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	≥80	107 lm/W	2.200 lm
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 P16	3000 K	≥80	111 lm/W	2.200 lm
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 P16	4000 K	≥80	111 lm/W	2.200 lm
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C P16	3000 K	≥80	106 lm/W	1.100 lm
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C P16	4000 K	≥80	106 lm/W	1.100 lm
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	3000 K	≥80	96 lm/W	1.100 lm
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1.100 lm
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	3000 K	≥80	115 lm/W	1.100 lm
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	4000 K	≥80	115 lm/W	1.100 lm
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	3000 K	≥80	96 lm/W	1.100 lm
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	4000 K	≥80	96 lm/W	1.100 lm
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1.100 lm
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	76 lm/W	1.100 lm

Funcționare și sistem electric

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	20,5 W
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	20,5 W
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	19 W
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	19 W
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	20,5 W
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	20,5 W
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	11,5 W
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11,5 W
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19 W
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	19 W
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19 W
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	20,5 W
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	20,5 W
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19 W
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	19 W
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9,5 W
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9,5 W
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	11,5 W
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	14,5 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9,5 W
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	9,5 W
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	11,5 W
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	11,5 W
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	14,5 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	14,5 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantală
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	De la 0 până la +35 °C
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	De la 0 până la +35 °C
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	De la 0 până la +35 °C
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	De la 0 până la +35 °C
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	De la -20 până la +40 °C
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	De la -20 până la +40 °C
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	De la -20 până la +40 °C
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	De la -20 până la +40 °C
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	De la 0 până la +35 °C
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	De la 0 până la +35 °C
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	De la -20 până la +40 °C
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	De la -20 până la +40 °C
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	De la -20 până la +40 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantală
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	De la -20 până la +40 °C
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	De la -20 până la +40 °C
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	De la -20 până la +40 °C
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	De la -20 până la +40 °C
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	De la -20 până la +40 °C
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	De la -20 până la +40 °C
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	De la -20 până la +40 °C
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	De la 0 până la +35 °C
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	De la -20 până la +40 °C
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	De la -20 până la +40 °C
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	De la -20 până la +40 °C
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	De la -20 până la +40 °C
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	De la 0 până la +35 °C
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	De la 0 până la +35 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Da
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Da
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	Da
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	Da
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Nu
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Nu
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Da
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Da
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Da
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Nu
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Nu
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Da
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Nu
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Nu
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Da
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Nu
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Nu

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Nu
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Nu
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Da
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	Da
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Nu
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Nu
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Nu
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Da
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Da
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Nu
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Nu
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Da
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Da
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Da
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Da

Funcționare de urgență

Order Code	Full Product Name	Flux de urgență	Alimentare de urgență
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	-
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	-
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	-
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	-
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	-
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux de urgență	Alimentare de urgență
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-	-
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	-
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	260 lm	2 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	-
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	-
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod protecție împotriva infiltrărilor
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Clasa de siguranță II	IP20
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Clasa de siguranță II	IP20
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	Clasa de siguranță II	IP20
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	Clasa de siguranță II	IP20
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Clasa de siguranță I	IP20
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Clasa de siguranță I	IP20
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Clasa de siguranță I	IP20
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Clasa de siguranță I	IP20
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Clasa de siguranță II	IP20
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Clasa de siguranță II	IP20

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod protecție împotriva infiltrărilor
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Clasa de siguranță I	IP20/54
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Clasa de siguranță I	IP20/54
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Clasa de siguranță I	IP20
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Clasa de siguranță I	IP20

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor	
		Clasă de protecție IEC	
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Clasa de siguranță I	IP20/54
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	Clasa de siguranță I	IP20/54
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Clasa de siguranță I	IP20/54
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Clasa de siguranță I	IP20

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	(0.378,0.377) SDCM≤5
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	(0.435,0.405) SDCM≤5
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	(0.378,0.377) SDCM≤5
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.404) SDCM≤5
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	(0.380,0.377) SDCM≤5
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.405) SDCM≤5
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.381,0.379) SDCM≤5
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	(0.433,0.405) SDCM≤5
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	(0.379,0.379) SDCM≤5
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	(0.433,0.405) SDCM≤5
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	(0.432,0.404) SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h	
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	-	
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	-	
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	1 %	
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	1 %	
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1 %	
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1 %	
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1 %	
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1 %	

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor	
		Clasă de protecție IEC	
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Clasa de siguranță I	IP20
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Clasa de siguranță I	IP20
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Clasa de siguranță II	IP20
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Clasa de siguranță I	IP20
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Clasa de siguranță I	IP20
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Clasa de siguranță I	IP20
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Clasa de siguranță I	IP20
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Clasa de siguranță II	IP20
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Clasa de siguranță II	IP20

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	(0.378,0.377) SDCM≤5
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.404) SDCM≤5
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.380,0.377) SDCM≤5
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	(0.432,0.404) SDCM≤5
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	(0.378,0.377) SDCM≤5
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	(0.433,0.405) SDCM≤5
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	(0.379,0.379) SDCM≤5
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	(0.433,0.405) SDCM≤5
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	(0.433,0.405) SDCM≤5
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.405) SDCM≤5
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	(0.381,0.379) SDCM≤5
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	(0.435,0.405) SDCM≤5
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	(0.381,0.379) SDCM≤5
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.381,0.379) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h	
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %	
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %	
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1 %	
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1 %	
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1 %	
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1 %	
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	1 %	
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	1 %	
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %	
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %	

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000	
		h	
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1 %	
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	1 %	
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	1 %	
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	1 %	
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1 %	
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1 %	
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1 %	

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000	
		h	
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1 %	
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1 %	
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1 %	
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1 %	
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1 %	
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1 %	
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1 %	

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a	
		intensității luminoase	
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	1%	
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	1%	
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	1%	
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	1%	
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Nu se aplică	
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Nu se aplică	
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1%	
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1%	
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1%	
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1%	
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Nu se aplică	
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Nu se aplică	
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1%	
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Nu se aplică	
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Nu se aplică	
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1%	
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Nu se aplică	

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a	
		intensității luminoase	
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Nu se aplică	
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Nu se aplică	
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Nu se aplică	
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1%	
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	1%	
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Nu se aplică	
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Nu se aplică	
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Nu se aplică	
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Nu se aplică	
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1%	
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1%	
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Nu se aplică	
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Nu se aplică	
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1%	
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1%	
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1%	
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1%	

