



Zapuštěná svítidla LuxSpace – vysoká účinnost, zrakový komfort a stylový design

LuxSpace Mini, recessed

Zákazníci se snaží optimalizovat všechny zdroje. Týká se to nejen provozních nákladů (energie atd.), ale také personálu. Úspory energie jsou proto prioritou, ale nesmí působit nepříznivě na pohodu zaměstnanců, kteří potřebují příjemné prostředí, aby mohli být produktivnější, ani zákazníků, kteří chtějí v příjemném prostředí nakupovat. Svítidla LuxSpace nabízejí dokonalou kombinaci účinnosti, zrakového komfortu a designu, bez kompromisů v kvalitě světla (barevné podání a jednotnost barev). Nabízejí široký výběr možností k vytvoření požadovaného prostředí bez ohledu na využití.

Výhody

- Nejlepší účinnost ve své třídě
- Vydává jemné přirozené světlo a zajišťuje zrakový komfort
- Dokonalá integrace do podhledu díky tenkému úzkému rámečku; bezrámečková verze ideální pro integraci do sádkartonového stropu


Vlastnosti

- Výběr ze čtyř optik: s vysokým leskem, fasetové, matné a bílé
- Profil: hluboký (až UGR 19), nízký (až UGR 22)
- Barvy rámečku: standardně vysoce lesklý metalický lak, bílá (RAL9010), šedá, černá (RAL9004); (ostatní barvy RAL na vyžádání)
- K dispozici ve verzi bez rámečku
- Barvy světla: 830, 840, 927, 930 a 940 (verze s CRI 90 na vyžádání)
- K dispozici verze pro nouzové osvětlení s centrální baterií na stejnosměrný proud
- Mnoho dalších možností: PG a PGO (přední kryt IP54), nouzové osvětlení (jedna baterie 3 hodiny), závěsná dekorativní skla, prodrátování

Aplikace

- Kanceláře
- Obchody
- Nemocnice
- Hotely
- Letiště

Rozměrové výkresy



LuxSpace Mini, recessed

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	+10 až +25 °C
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B

Světelně technické

		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name			
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1 350 lm
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm

		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name			
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	121 lm/W	2 200 lm
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	134 lm/W	2 200 lm

Provozní a elektrické

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Ne
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Ne
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ano
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Ne
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Ne
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Ne

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-

