



LuxSpace Mini, recessed – høj effektivitet, god lyskvalitet, i et stilrent design

LuxSpace Mini, recessed

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm mv.), men også deres personaleressourcer.

Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse.

LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, behagelig belysning og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Fordele

- Bedste energiuudnyttelse i sin klasse
- Giver et blødt og naturligt lys med god lyskvalitet
- Perfekt indbygning i loftet opnås takket være den tynde og smalle kant, mens versionen uden kant er ideel til indbygning i gipslofter

LuxSpace Mini, recessed


Funktioner

- Valg mellem fire optikker: højglans, facetteret, mat og hvid
- Højder: dyb (op til UGR 19), lav (op til UGR 22)
- Kantfarver: højglansmetallisk, hvid (RAL9003), grå, sort (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farver kan fås på bestilling)
- Fås i en version uden kant
- Lysfarve: 830, 840, 927, 930 og 940 (CRI90-versioner på efterspørgsel)
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning (på efterspørgsel)
- Andet ekstraudstyr: PG og PGO (IP54-front), nødbelysning (ét batteri til 3 timer), ledningsgennemføring, Eca- og B2ca-kabel- og stikmuligheder

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Butikker
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

Målskitse



LuxSpace Mini, recessed

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Optikafskærmningstype	-
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger (1/2)

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed	Glødetrådtest	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	-	Nej
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	-	Nej
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	12S	Ja
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	-	Nej
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	12S	Ja

Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm

LuxSpace Mini, recessed

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Opadrettet	
			lysudbyttegrad	
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-	
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-	
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Højglans spejl	0	

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Opadrettet	
			lysudbyttegrad	
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-	
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Højglans spejl	0	

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 til +25 °C
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 til +25 °C
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 til +25 °C
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	Velegnet til
		dæmpningsniveau	tilfældigt skift
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Ja
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Ja
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant	Nej

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	Velegnet til
		dæmpningsniveau	tilfældigt skift
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Ja
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant	Nej

