



LuxSpace Mini Einbaudownlight – hohe Effizienz, hoher Komfort und elegantes Design

LuxSpace Mini Einbaudownlight

Allgemein sind die Kunden bestrebt, ihre Ressourcen zu optimieren, also nicht nur die Betriebskosten (Energie, usw.), sondern auch ihren Personaleinsatz. Energieeinsparungen haben daher zwar eine hohe Priorität, dürfen aber weder das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen, die eine angenehme Umgebung brauchen, um produktiver arbeiten zu können, noch das Wohlbefinden der Kunden, die ihr Einkaufserlebnis genießen möchten. LuxSpace vereint in perfekter Weise Effizienz, Komfort und Design bei optimaler Lichtleistung (Farbwiedergabe und Farbgleichmäßigkeit). Für diese Leuchte sind zahlreiche Optionen erhältlich, um die gewünschte Atmosphäre für die jeweilige Anwendung schaffen zu können.

Vorteile

- Erstklassige Lichtausbeute
- Erzeugt ein weiches, natürliches Licht für hohen Sehkomfort
- Dank der schmalen Einfassung fügt sich die Leuchte perfekt in die Decke ein: die randlose Version eignet sich ideal für Gipskartondecken

LuxSpace Mini Einbaudownlight


Merkmale

- Erhältlich mit vier Optiken: hochglänzend, facettiert, matt und weiß
- Entblendung: hohe Bauform mit UGR 19 (bei hochglänzendem und facettierten Reflektor) und flache Bauform mit bis zu UGR 22
- Farben des Downlightrandes: hochglänzend, weiß (RAL9010), grau, schwarz (RAL9004), weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich
- Randlose Ausführung erhältlich
- Mit notstrom- und gleichspannungstauglichem Treiber erhältlich (schaltbar und DALI dimmbar 1-100%)
- Zusätzliche Optionen: mit klarem (PG) oder opalem (PGO) Schutzglas (hiermit erfüllt LuxSpace die Schutzklasse IP54 raumseitig), Notbeleuchtung mit 3 Stunden Einzelbatterie, abgehängtes Deko-Zubehör (opal-matte Glasscheiben), Durchgangsverdrahtung, Wieland-Anschluss

Anwendung

- Büros
- Einzelhandel
- Krankenhäuser
- Hotels
- Flughäfen

Abmessungsskizzen



LuxSpace Mini Einbaudownlight

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Typ optische Abdeckung	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen (1/2)

Full					
Order	Product	Lichtquelle			
Code	Name	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	austauschbar
97038300	DN561B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/830	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	PSU-E C				
	WH				
97039000	DN561B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/840	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	PSU-E C				
	WH				
97042000	DN561B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/830	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	DIA-VLC-E				
	C WH				
97043700	DN561B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/840	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	DIA-VLC-E				
	C WH				
97048200	DN561B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED12S/830	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	PSU-E C				
	WH				
97049900	DN561B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED12S/84	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	O PSU-E C				
	WH				
97055000	DN561B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED12S/84	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	O DIA-VLC-				
	E C WH				
58580500	DN561B	-	Temperatur: 650	12S	Ja
	LED12S/		°C, Dauer: 30 s		
	840UE				
	PSU-E C				
97036900	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/830	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	PSU-E C				
	WH				
97037600	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/840	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	PSU-E C				
	WH				
97040600	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/830	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	DIA-VLC-E				
	C WH				
97041300	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850	-	Nein
	LED8S/840	entflammbaren Oberflächen	°C, Dauer: 5 s		
	DIA-VLC-E				
	C WH				

LuxSpace Mini Einbaudownlight

Order Code	Full Product				Lichtquelle austauschbar
	Name	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	
97044400	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/830	entflammbaren Oberflächen			
	PSU-E C				
	WH				
97045100	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/84	entflammbaren Oberflächen			
	0 PSU-E C				
	WH				
97046800	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/830	entflammbaren Oberflächen			
	PSU-E C PG				
	WH				
97047500	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/84	entflammbaren Oberflächen			
	0 PSU-E C				
	PG WH				
97050500	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/830	entflammbaren Oberflächen			
	PSU-E C				
	ELP3 WH				
97051200	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/84	entflammbaren Oberflächen			
	0 PSU-E C				
	ELP3 WH				
97052900	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/830	entflammbaren Oberflächen			
	DIA-VLC-E				
	C WH				
97053600	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED12S/84	entflammbaren Oberflächen			
	0 DIA-VLC-				
	E C WH				
97056700	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED20S/83	entflammbaren Oberflächen			
	0 PSU-E C				
	WH				
97057400	DN560B	Zur Montage auf normal	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein
	LED20S/84	entflammbaren Oberflächen			
	0 PSU-E C				
	WH				
58579900	DN560B	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	12S	Ja
	LED12S/				
	840UE				
	PSU-E C				
	WH				

Allgemeine Informationen (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	DN561B	97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B

LuxSpace Mini Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	DN560B
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

Lichttechnische Daten (1/2)

Full						Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute		Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstr	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstrom
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm	58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm	97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm	97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm	97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm	97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm	97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm	97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
						97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm

LuxSpace Mini Einbaudownlight

Full						Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Code	Name
97047500	830				97053600	VLC-E C				97050500	DN560B
	PSU-E C					WH					LED12S/
	PG WH					840					PSU-E C
97047500	DN560B	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm	DN560B	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm	DN560B
	LED12S/					840					LED20S/
	840					DIA-					830
97050500	PSU-E C				97056700	VLC-E C				97050500	PSU-E C
	PG WH					WH					ELP3
											WH
97050500	DN560B	3000 K	>80	99 lm/W	1.350 lm	DN560B	3000 K	>80	121 lm/W	2.200 lm	DN560B
	LED12S/					LED20S/					LED20S/
	830					830					830
97051200	PSU-E C				97057400	PSU-E C				97051200	PSU-E C
	ELP3					WH					ELP3
	WH										WH
97051200	DN560B	4000 K	>80	105 lm/W	1.350 lm	DN560B	4000 K	>80	134 lm/W	2.200 lm	DN560B
	LED12S/					LED20S/					LED20S/
	840					840					840
97052900	PSU-E C				58579900	PSU-E C				97052900	PSU-E C
	ELP3					WH					ELP3
	WH										WH
97052900	DN560B	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm	DN560B	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm	DN560B
	LED12S/					LED12S/					LED12S/
	830					840UE					840UE
	DIA-					PSU-E C					PSU-E C
						WH					WH

Lichttechnische Daten (2/2)

				Nach oben gerichtete Lichtstromrate
Order Code	Full Product Name	Optik		
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-	-
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-	-
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-	-
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-	-
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-	-
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Hochglanz-Spiegelreflektor	0	
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-	-
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-	-
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-	-
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-	-

				Nach oben gerichtete Lichtstromrate
Order Code	Full Product Name	Optik		
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-	-
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-	-
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	-	-
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	-	-
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	-	-
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	-	-
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-	-
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-	-
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-	-

LuxSpace Mini Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Optik	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Hochglanz-Spiegelreflektor	0

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10,6 W
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	13,6 W
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	12,8 W
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	10,6 W
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4 W
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	+10 bis +25 °C
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	+10 bis +25 °C
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Nein
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Nein
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Nein
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nein
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Nein
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Nein
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Nein
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Nein
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Nein
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nein

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Ja
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Ja
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Ja
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Ja
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nicht anwendbar	Nein
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Ja
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Ja
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Ja
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	Ja
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	Ja
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Ja
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Ja
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Ja
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Ja
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nicht anwendbar	Nein

LuxSpace Mini Einbaudownlight

