



# Uppoasennettava LuxSpace mini – tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

## LuxSpace Mini, recessed

Asiakkaat haluavat optimoida resurssinsa, mikä tarkoittaa juoksevien kulujen (energia jne.) hallintaa, mutta myös henkilöresursseihin liittyviä asioita.

Energiasäästöt ovat etusijalla, mutta ne eivät saa heikentää työntekijöiden tai asiakkaiden hyvinvointia. Työntekijät tarvitsevat viihtyisän työskentely-ympäristön ollakseen tuottavia, ja asiakkaat haluavat nauttia ostosten tekemisestä. Tyylikäs LuxSpace on tehokas valaisin, jonka tuottama valo on miellyttävää ja suorituskyky (värintoisto ja värin tasaisuus) vertaansa vailla. Sen monipuoliset asetukset mahdollistavat juuri oikeanlaisen valaistuksen käyttökohteesta riippumatta.

### Hyödyt

- Luokkansa paras teho, jopa 150 lm/W
- Tuottaa viihtyisän, luonnolliselta vaikuttavan valon
- Täydellinen integrointi kattoon (kapeareunainen tai reunaton versio kipsilevykattoja varten)
- Parannettu häikäisy-suodatin toimistoympäristöön
- Tasainen valaistus leveän valonjaon ansiosta

## LuxSpace Mini, recessed

### Ominaisuudet

- Uppoasennettava miniversio, joka sopii 150 mm:n asennusaukkoon (DN560B/ DN561B)
- Kehyksetön versio saatavana
- UGR19- ja UGR22-versiot erikorkuisina
- Väri vaihtoehdot: kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004) vakiona (mikä tahansa muu RAL-väri tilattavissa)
- Keskitettyyn turvavalaistukseen, jossa tasavirtalähde (tilauksesta)
- Useita lisävaihtoehtoja: turvavalaistus (yksi akku kestää 3 tuntia), läpijohto, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitin vaihtoehdot
- Pidentetty hyötykäyttöikä: 50 000 tuntia (L90)


### Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat

### Versions



### Mittapiirros



# LuxSpace Mini, recessed

## Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

## Valaistuksen tekniset tiedot

Optisen kuvun tyyppi	-
----------------------	---

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

## Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

## Yleistä tietoa (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankatesti	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	12S	Kyllä
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	12S	Kyllä

## Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

## Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vastaava väri- lämpötilä (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 350 lm
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1 350 lm
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava väri- lämpötilä (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1 200 lm

## Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

## LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Korkeakiiltainen peili	0

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Korkeakiiltainen peili	0

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

### Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

### Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kyt kentään
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Kyllä
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Kyllä
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa	Ei

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kyt kentään
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Kyllä
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa	Ei

## LuxSpace Mini, recessed

