



LuxSpace Mini Downlight – Le confort par excellence

LuxSpace Mini, recessed

Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou des clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- Flexibilité et excellente efficacité
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
- Intégration parfaite avec le plafond grâce au bord fin et étroit ; version sans collerette idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre

Fonctions


- Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, Aluminium mat et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à UGR 19), basse (jusqu'à UGR 22)
- Couleurs des bords : Aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version plafonnier disponible
- Adaptée à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC
- De multiples options supplémentaires : Verre de protection (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures), suspensions décoratives en verre, câblage traversant

LuxSpace Mini, recessed

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	12S	Oui
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	12S	Oui

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	DN561B	97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B	97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN561B	58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B	97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B	97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	DN560B
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN560B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Indice de rendu de		Efficacité lumineuse	
Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	(nominale)	Flux lumineux
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1'350 lm
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1'350 lm
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1'350 lm
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1'200 lm
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm

		Indice de rendu de		Efficacité lumineuse	
Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	(nominale)	Flux lumineux
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1'350 lm
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1'350 lm
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	>80	127 lm/W	1'350 lm
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	>80	138 lm/W	1'350 lm
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	>80	99 lm/W	1'350 lm
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	105 lm/W	1'350 lm
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1'350 lm
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1'350 lm
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	121 lm/W	2'200 lm
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	134 lm/W	2'200 lm
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1'200 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type	Rendement du
		d'optique	flux lumineux vers le haut
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Miroir brillant	0
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Type	Rendement du
		d'optique	flux lumineux vers le haut
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	-
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	-
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	-
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	-
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Miroir brillant	0

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6.4 W
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6.4 W
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10.6 W
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9.8 W
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.8 W
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8.2 W
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6.4 W
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6.4 W
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10.6 W
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9.8 W
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10.6 W
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9.8 W
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	13.6 W
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	12.8 W
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	10.6 W
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.8 W
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18.2 W
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16.4 W
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8.2 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Non
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Non
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Non
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Non
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Non
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Non
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Non
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Non
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Non
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Non
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Conditions d'application

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Oui
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Oui
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Oui
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Oui
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non applicable	Non
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Oui
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Oui
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Oui
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	Oui
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	Oui
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Oui
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Oui
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Oui
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Oui
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non applicable	Non

