



LuxSpace Mini Plafonnier – Le confort par excellence

LuxSpace Mini, surface mounted

Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou des clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- Flexibilité
- Une efficacité inégalée
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel

Fonctions

- Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, mat et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à UGR 19), basse (jusqu'à UGR 22)
- Couleurs : Aluminium métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version encastrée disponible
- Adaptée à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

LuxSpace Mini, surface mounted

Descriptions

Type	DN560C (version à monter en surface faible hauteur)
	DN561C (version à monter en surface profonde)
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance	8W & 11.2W
Flux lumineux	820 lm & 1200 lm
Température de couleur corrélée	2 700, 3 000 ou 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80 90 (disponible en 3 000 K)
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	25 000 heures
Température ambiante moyenne	25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + 40 °C

Ballast	Séparé
Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Gradation	Possibilité de gradation DALI (PSSED-E)
Options	Vitre de protection (PG ou PGO)
	Suspensions en verre : opale (SG-O), cercle dépoli (SG-FRC) et bague halo dépolie (SG-HR-FR)
	version rail 3C (sur demande)
Matériau	Boîtier et bord : aluminium
	Réflecteur : plastique, aluminium galvanisé (pour optiques haut-brillant et à facettes)
Commande	Bord : blanc (RAL 9010), gris, (similaire à RAL 9006), noir (RAL 9005) ou haut brillant métallisé
Optique	Miroir haut brillant (C)
	Miroir mat (M)
	Réflecteur à facettes (F)
	Réflecteur blanc (WR)
Connexion	Connecteur à poussoir ou à soulagement de traction
Installation	Individuelle, montage par vis
Remarques	Ballast externe inclus

Accessoires

Ordercode 93777700



Protection glass, opal

Ordercode 93778400

