



LuxSpace, sıva üstü – yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım

LuxSpace Mini, surface mounted

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufları bir önceliktir, ancak bunların, daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alış veriş deneyimlerinden keyif almak isteyen müşteriler üzerinde olumsuz bir etkilerinin olmaması gerekir. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için çok çeşitli seçenekler sunuyor.

Faydaları

- Sınıfının en iyisi verimlilik
- Yumuşak, doğal bir ışık yaratır, görsel konfor sağlar

Özellikler

- Dört optik sistem seçeneği: Tam parlak, kaplamalı, mat ve beyaz
- Yükseklikler: derin (UGR 19'a kadar), düşük (UGR 22'ye kadar)
- Renkler: Yüksek parlak metalize, beyaz (RAL9010), gri, siyah (RAL9004) standart olarak (istek üzerine başka herhangi bir RAL rengi mümkündür)
- Sıva altı model mevcuttur
- DC beslemeli merkezi acil durum aydınlatmasına uyumludur
- 3C hatlı versiyon (istek üzerine)
- Birden çok ek seçenek: PG ve PGO, askılı dekoratif cam

LuxSpace Mini, surface mounted

Uygulama

- Ofisler
- Perakende sektörü
- Hastaneler
- Oteller
- Havaalanları

Şartlar

Tip	DN560C (alçak yüzeye monte model) DN561C (derin yüzeye monte model)
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	8 veya 11.2 W
Işık akışı	780-1200 lm
Renk Sıcaklığı	2700, 3000 veya 4000 K
Renksel Geriverim	> 80
İndeksi	90 (3000 K olarak mevcuttur)
Ortalama kullanım ömrü L70B50	70.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L80B50	50.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Ayrı

Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	DALI dim edilebilir (PSED-E)
Seçenekler	Koruma camı (PG ya da PGO) Askılı camlar: opal (SG-O), buzlu daire (SG-FRC) ve buzlu halo halka (SG-HR-FR) 3C hatlı versiyon (istek üzerine)
Malzeme	Muhafaza ve çerçeve: alüminyum Reflektör: plastik, alüminyum kaplama (yüksek düzeyde parlak ve yüzeyli optikler)
Renk	Çerçeve: beyaz (RAL 9010), gri (RAL 9006 benzeri), siyah (RAL 9005) ya da yüksek parlak metal
Optik sistem	Tam parlak ayna (C) Mat ayna (M) Kaplama yansıtıcı (F) Beyaz reflektör (WR)
Bağlantı	İtmeli veya çekerek çıkarmalı konektör
Kurulum	Bağımsız, vidalı montaj
Açıklamalar	Harici sürücü dahildir

aksesuarlar

Ordercode 93777700



Ordercode 93778400



LuxSpace Mini, surface mounted

