



# CitySoul gen2 – Créateur d'identité

## CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 est une des familles d'éclairages de la voie publique les plus polyvalentes et suggestives jamais conçues par Philips. La gamme extrêmement efficace offre d'excellents niveaux d'éclairage tout en instaurant l'ambiance adéquate pour tous les domaines d'application, de la banlieue jusqu'au centre-ville. En faisant évoluer la modularité de la famille CitySoul et en ajoutant de nouvelles innovations telles que la crosse Lyre et Accent, Philips a fait de cette gamme la boîte à outils idéale pour tout type de contexte urbain. La conception est plus plate et complètement ronde, et les transitions avec l'ergot et la crosse totalement affleurant, conférant à votre paysage urbain une identité élégante et discrète. Conçu en fonction de son moteur LED, CitySoul gen2 est hautement efficace et sa maintenance est aisée. Il est livré en deux tailles et convient pour le montage en latéral, en top de mât, caténaire et suspendu.

### Avantages

- Une boîte à outils intégrée pour l'éclairage UrbanStyling, conçue pour une foule d'applications urbaines
- Les luminaires, crosses et poteaux ont été créés en tant que concept intégré par souci d'uniformité
- À l'épreuve du temps grâce aux performances d'éclairage et à la qualité du produit excellentes

## CitySoul poles and brackets

### Fonctions

- Une vaste gamme de jeux complets, spéciaux et élégants, comprenant des poteaux et des crosses, une option d'inclinaison, des versions en top de mât et caténaire
- Plusieurs fonctionnalités pour offrir le niveau d'éclairage le plus efficace et confortable
- Compatible avec toutes les commandes d'éclairage standards et avancées de Philips
- Maintenance facile sur place
- Compatible avec le poteau CitySoul existant et la gamme de crosses Flip, Morph, Jump, Sweep

### Application

- Centres-villes

### Descriptions

<b>Type</b>	JRP533 (crosse en forme de lyre)	<b>Remarques</b>	Possibilité de pré-câblage pour :
	JRP534 (ergot d'accentuation)		Montage mural / suspendu ou caténaire (C2K, câble de 1,65 m)
	JRP532 (ergot en top de mât double)		Autres configurations (C8K, câble de 6 m, C10K, câble de 10 m, C14K, câble de 14 m)
	JGP530 (crosse Est)		
	JRP531 (crosse graphique)		
	JSP532 (crosse courbe droite)		
	YHB530 (poteau spécial en forme de lyre)		
<b>Matériau</b>	JRP533 (crosse en forme de lyre) : aluminium		
	JRP534 (ergot d'accentuation) : aluminium		
	JRP532 (ergot en top de mât double) : aluminium		
	JGP530 (crosse Est) : aluminium		
	JRP531 (crosse graphique) : acier		
	JSP532 (crosse courbe droite) : acier		
<b>Commande</b>	YHB530 (poteau spécial en forme de lyre) : acier		
	Gris anthracite Philips (proche de RAL7043)		
	gris argenté satin (proche de RAL9006)		
	Autres couleurs RAL et AKZO Futura disponibles sur demande		
<b>Maintenance</b>	Par le dessous en ouvrant le boîtier à l'aide d'une vis (Torx T20)		
<b>Installation</b>	BPP530 : montage en top : Ø 60-76 mm		
	BRG530 : montage par entrée latérale : Ø 42-60 mm		
	BPP532 : crosse en forme de lyre dédiée : Ø 60-76 mm		
	BPP531 : montage en top : Ø 60-76 mm		
	BRG531 : montage par entrée latérale : Ø 42-60 mm		
	JRP532 : Ø 60 mm		
	JRP533 : Ø 60 mm		
	JRP534 : Ø 60-76 mm		
	JGP530 : Ø 76 mm		
	JRP531 : Ø 76 mm		
	JSP532 : Ø 76 mm		
	Hauteur d'installation recommandée : de 4 à 14 m		
	Hauteur d'installation recommandée de la lyre : 4-5 m		
	Angle d'inclinaison ajustable : possible avec un ergot de montage MBA ou 76PA spécifique		
	Température de fonctionnement : -20 à +35 °C		
	SCx max : à déterminer m2		

# CitySoul poles and brackets

## Versions



CitySoul gen2 Brackets Lyre - Dark gray

## Détails sur le produit



2D rendering CitySoul gen2 Bracket - Lyre

