



CitySoul gen2 — uniwersalny wybór

CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 to jedna z najbardziej uniwersalnych i inspiracyjnych rodzin produktów miejskiego oświetlenia ulicznego zaprojektowanych dotychczas przez firmę Philips. Ta cechująca się wysoką efektywnością linia produktów oferuje doskonale poziomy oświetlenia, a jednocześnie tworzy odpowiednią atmosferę we wszystkich miejskich obszarach zastosowań — od peryferii do ścisłego centrum. Modułowość produktów CitySoul oraz dodawanie do niej nowych elementów, takich jak wsporniki Lyre i Accent, sprawiły, że jest ona idealnym zestawem rozwiązań do wszystkich obszarów miejskich. Konstrukcja oprawy jest bardziej płaska i całkowicie zaokrąglona, a wszystkie połączenia między zaczepami montażowymi i wysięgnikami są idealnie zlicowane, dzięki czemu produkty te nadają miejskiemu krajobrazowi spójną, elegancką i dyskretną formę. Zaprojektowane w celu maksymalnego wykorzystania możliwości technologii LED rozwiązanie CitySoul gen2 wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i łatwością konserwacji. Produkty są dostarczane w dwóch rozmiarach. Umożliwiają na montaż boczny, bezpośrednio na słupie, zwieszany i na przewieszce..

Korzyści

- Zintegrowany zestaw narzędzi oświetleniowych UrbanStyling przeznaczony do różnych zastosowań miejskich
- Oprawy oświetleniowe, wysięgniki i słupy zostały zaprojektowane w ramach zintegrowanej koncepcji, co gwarantuje spójny wygląd
- Przyszłościowy charakter dzięki doskonałej skuteczności świetlnej i wysokiej jakości produktu

CitySoul poles and brackets

Cechy

- Szeroka gama eleganckich, dedykowanych i kompletnych zestawów, w tym słupów i wsporników, opcja wychyłna, wersje do podwójnego montażu na szczycie słupa oraz montażu łańcuchowego
- Szeroka paleta optyk umożliwiające dostarczenie najefektywniejszego i komfortowego oświetlenia
- Zgodność ze wszystkimi standardami i zaawansowanymi sterownikami oświetlenia firmy Philips
- Łatwa konserwacja w miejscu montażu
- Zgodność z dedykowanymi słupami CitySoul oraz wspornikami z serii Flip, Morph, Jump, Sweep

Zastosowanie

- Centra miast
- Parki i place
- Drogi i ulice
- Dzielnice handlowe

Specyfikacje

Typ	JRP533 (wspornik łukowy) JRP534 (zaczep mnożowy typu accent) JRP532 (podwójny zaczep montażowy do montażu bezpośrednio na słupie) JGP530 (wysięgnik typu east) JRP531 (wysięgnik typu graphic) JSP532 wysięgnik typu curve) YHB530 (słup dedykowany do wersji ze wspornikiem łukowym)	Instalacja	BPP530: Montaż bezpośrednio na słupie: Ø 60–76 mm BRP530: Montaż na wysięgniku: Ø 42–60 mm BPP532: Montaż na specjalnym wsporniku łukowym: Ø 60–76 mm BPP531: Montaż bezpośrednio na słupa: Ø 60–76 mm BRP531: Montaż na wysięgniku: Ø 42–60 mm JRP532: Ø 60 mm JRP533: Ø 60 mm JRP534: Ø 60–76 mm JGP530: Ø 76 mm JRP531: Ø 76 mm JSP532: Ø 76 mm Zalecana wysokość montażowa: od 4 do 14 m Zalecana wysokość montażowa dla montażu łukowego: 4–5 m Regulacja kąta nachylenia: możliwa za pomocą specjalnego zaczepu montażowego MBA lub 76PA Temperatura pracy: Od -20 do +35°C Maksymalna wartość SCx: w zależności od wersji
Materiał	JRP533 (wspornik łukowy): aluminium JRP534 (zaczep mnożowy typu accent): aluminium JRP532 (podwójny wysięgnik do montażu bezpośrednio na słupie): aluminium JGP530 (wysięgnik typu east): aluminium JRP531 (wysięgnik typu graphic): stal JSP532 (wysięgnik typu curve): stal YHB530 (słup dedykowany do wersji ze wspornikiem łukowym): stal	Uwagi	Okablowane dostępne dla opraw: do montażu na ścianie/zwieszanego lub na przewieszce (C2K: kabel 1,65 m) Inne konfiguracje (C6K: kabel 6 m, C8K: kabel 8 m, C10K: kabel 10 m, C14K: kabel 14 m)
Kolor	Ciemnoszary Philips (zbliżony do RAL7043) Satynowy srebrnoszary (zbliżony do RAL9006) Inne kolory RAL i AKZO Futura dostępne na zamówienie		
Konserwacja	Od dołu przez otwarcie korpusu (1 śruba typu Torx T20)		

CitySoul poles and brackets

Wersje




Więcej o produkcie



2D rendering CitySoul gen2
Bracket - Lyre



2D rendering CitySoul gen2
Bracket - Top



2D rendering CitySoul gen2
Bracket - Accent

Informacje podstawowe

Znak CE CE

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
61257600	JRP533 MBP-S 60 DGR	JRP533
61263700	JRP532 MBP-T 60 DGR	JRP532

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
61269900	JRP534 MBP DGR	JRP534

