



# CitySoul gen2 – uma identidade versátil

## CitySoul poles and brackets

O CitySoul gen2 é uma das famílias de iluminação viária urbana mais versáteis e inspiradoras concebidas pela Philips até à data. Esta gama altamente eficiente proporciona níveis de iluminação excelentes, bem como o ambiente adequado para todas as áreas de aplicação urbanas, desde a periferia até ao centro da cidade. Através da evolução da modularidade da família CitySoul e da adição de novas inovações como o suporte de lira e de realce, tornámos esta gama na caixa de ferramentas ideal para todos os contextos urbanos. O design é mais plano, totalmente redondo e as transições com o terminal e suporte são totalmente embutidas, proporcionando à sua paisagem urbana uma identidade coerente, elegante e discreta. Concebido em torno do seu motor LED, o CitySoul gen2 é altamente eficiente e fácil de manter. Está disponível em dois tamanhos e é adequado para uma montagem suspensa, catenária, no topo do poste e na entrada lateral.

### Benefícios

- Uma caixa de ferramentas de iluminação UrbanStyling integrada concebida para muitas aplicações urbanas diferentes
- As luminárias, os suportes e os postes foram concebidos como um conceito integrado para garantir a coerência
- É um produto preparado para o futuro, graças ao excelente desempenho de iluminação e à sua qualidade

## CitySoul poles and brackets

### Características

- Uma vasta gama de conjuntos elegantes, dedicados e completos, incluindo postes e suportes, uma opção inclinável, versões de topo do poste duplo e catenária
- Várias funcionalidades para proporcionar o nível de iluminação mais eficiente e confortável
- Compatível com todos os controlos de iluminação avançados e de série da Philips
- Manutenção fácil no local
- Compatível com o poste CitySoul existente e a gama de suportes Flip, Morph, Jump e Sweep

### Aplicação

- Centros urbanos
- Parques e praças
- Estradas e ruas
- Zonas comerciais

### Especificações

<b>Tipo</b>	JRP533 (Suporte de lira) JRP534 (Terminal de realce) JRP532 (Terminal de encaixe no topo do poste duplo) JGP530 (Suporte nascente) JRP531 (Suporte gráfico) JSP532 (Suporte com curva para a direita) YHB530 (Poste dedicado de lira)	<b>Observações</b>	Pré-cablado possível para: Montagem na parede/suspensa ou catenária (cabo de 1,65 m, C2K) Outras configurações (cabo de 6 m, C8K, cabo de 10 m, C10K, cabo de 14 m, C14K)
<b>Material</b>	JRP533 (Suporte de lira): alumínio JRP534 (Terminal de realce): alumínio JRP532 (Terminal de encaixe no topo do poste duplo): alumínio JGP530 (Suporte nascente): alumínio JRP531 (Suporte gráfico): aço JSP532 (Suporte com curva para a direita): aço YHB530 (Poste dedicado de lira): aço		
<b>Cor</b>	Cinza muito escuro da Philips (semelhante a RAL7043) Cinza prateado acetinado (semelhante a RAL9006) Estão disponíveis outras cores RAL e AKZO Futura a pedido		
<b>Manutenção</b>	A partir de baixo, ao abrir o compartimento com 1 parafuso (Torx T20)		
<b>Instalação</b>	BPP530: montagem no topo do poste: Ø 60-76 mm BRP530: montagem na entrada lateral: Ø 42-60 mm BPP532: suporte de lira dedicado: Ø 60-76 mm BPP531: montagem no topo do poste: Ø 60-76 mm BRP531: montagem na entrada lateral: Ø 42-60 mm JRP532: Ø 60 mm JRP533: Ø 60 mm JRP534: Ø 60-76 mm JGP530: Ø 76 mm JRP531: Ø 76 mm JSP532: Ø 76 mm Altura de montagem recomendada: 4 até 14 m Altura de montagem recomendada da lira: 4 - 5 m Ângulo de inclinação ajustável: possível com MBA específico ou terminal de montagem 76PA Temperatura de funcionamento: -20 a +35 °C SCx máx.: por determinar m2		

# CitySoul poles and brackets


## Versions



## Detalhes do produto



2D rendering CitySoul gen2 Bracket -  
Top



2D rendering CitySoul gen2 Bracket -  
Accent

### Informações gerais

Marca CE CE

## Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
61266800	JRP532 MBP-T 60 DGR MSP	JRP532

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
61269900	JRP534 MBP DGR	JRP534

