



CitySoul gen2 — универсальная уникальность

CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 — одна из самых универсальных и вдохновляющих линеек светильников для городского уличного освещения, разработанная компанией Philips на сегодняшний день. Модельный ряд представляют высокоэффективные светильники, которые обеспечивает превосходные уровни освещения и создают приятную атмосферу во всех районах города, от окраин до центра. Компания Philips сосредоточилась на разработке модульного принципа конструкции линейки CitySoul и внедрении инновационных решений, например, кронштейнов Lyre и Accent, что сделало этот модельный ряд идеальным комплексом для любой городской среды. Уплощенная безупречно круглая форма светильников и утопленные соединения с втулкой и кронштейном создают четкий, элегантный и уникальный стиль городского пейзажа. Светильники CitySoul gen2 разработаны на основе собственного светодиодного светогенератора и отличаются высокой эффективностью и легкостью обслуживания. Они доступны в двух типоразмерах и подходят для бокового, верхнего, линейного и подвесного монтажа.

Преимущества

- Интегрированный осветительный комплекс UrbanStyling предназначен для самых разных задач городского освещения
- Светильники, кронштейны и столбы разработаны как единая концепция
- Превосходные характеристики освещения и высокое качество продукции соответствуют требованиям завтрашнего дня

Характеристики

- Широкая линейка продуктов включает элегантные специальные и комплексные решения, в том числе столбы и кронштейны, поворотное устройство, модели для двойного верхнего и подвесного монтажа
- Различные функции для получения максимально эффективного и комфортного освещения
- Совместимы со всеми стандартными и усовершенствованными системами управления освещением Philips
- Простое обслуживание на месте
- Совместимы с существующими столбами и кронштейнами CitySoul моделей Flip, Morph, Jump, Sweep

Применение

- Центральные районы города
- Парки и площади
- Дороги и улицы
- Торговые кварталы

Спецификации

Тип	JRP533 (кронштейн Lyre)
	JRP534 (втулка Accent)
	JRP532 (втулка для двойного верхнего монтажа)
	JGP530 (кронштейн East)
	JRP531 (кронштейн Graphic)
	JSP532 (кронштейн Right Curve)
	YHB530 (специальный столб Lyre)
Материал	JRP533 (кронштейн Lyre): алюминий
	JRP534 (втулка Accent): алюминий
	JRP532 (втулка для двойного верхнего монтажа): алюминий
	JGP530 (кронштейн East): алюминий
	JRP531 (кронштейн Graphic): сталь
	JSP532 (кронштейн Right Curve): сталь
	YHB530 (специальный столб Lyre): сталь
Цвет	Philips ультратемно-серый (аналогично RAL7043)
	Глянцевый серебристый (аналогично RAL9006)
	Другие цвета палитры RAL и AKZO Futura можно заказать
Техобслуживание	Снизу, путем открытия корпуса с одним 1 винтом (Torx T20)

Установка	BPP530: верхний монтаж: Ø 60–76 мм
	BRP530: боковой монтаж: Ø 42–60 мм
	BPP532: специальный кронштейн lyre: Ø 60–76 мм
	BPP531: верхний монтаж: Ø 60–76 мм
	BRP531: боковой монтаж: Ø 42–60 мм
	JRP532: Ø 60 мм
	JRP533: Ø 60 мм
	JRP534: Ø 60–76 мм
	JGP530: Ø 76 мм
	JRP531: Ø 76 мм
	JSP532: Ø 76 мм
	Рекомендуемая высота монтажа: от 4 до 14 м
	Рекомендуемая высота монтажа Lyre: 4–5 м
	Регулируемый угол наклона: возможен с использованием специальной монтажной втулки MBA или 76PA
Примечание	Диапазон рабочих температур: От -20 до +35 °C
	Макс. SCx: значение уточняется, м2
	Модель с предварительной разводкой возможна для:
	Настенного / подвесного или линейного монтажа (кабель C2K длиной 1,65 м)
	Других конфигураций (кабель C8K длиной 6 м, кабель C10K длиной 10 м, кабель C14K длиной 14 м)

CitySoul poles and brackets

Versions



Dark gray

Сведения о продукте



2D rendering CitySoul gen2

Bracket - Top

