



CoreLine Projector – Når belysning er det viktige

CoreLine Projector

CoreLine Projector-serien med armaturer er utformet for å erstatte halogen- og CDM-standardbaserte lyskaster. De rene linjene og den attraktive totalkostnaden hjelper kunder med å bytte til LED. Disse armaturene skaper en naturlig belysningseffekt til bruk i områder med aksentbelysning. De gir også øyeblikkelige energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gir mer deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. De er enkle å installere på en standardskinne eller med en kontakt for overflatemontering.

Fordeler

- Lavere vedlikeholdskostnader på grunn av energisparing og lengre levetid
- Individuell utskiftning, åpner for bytte fra tradisjonelle armaturer til LED-armaturer
- Ren og enkel overflate sikrer at de blandes diskret inn i butikkinteriøret

Funksjoner

- Jevn, svart overflate med sokkel i matt aluminium
- Tilgjengelig i versjoner på 800 og 2400 lumen
- Energieffektivitet: 70 lm/W
- Integrert driver og passiv kjøling
- Utvalg av fargetemperaturer: 3000 og 4000 K

Søknad

- Uavhengige bakerier
- Uavhengige slakterbutikker
- Små dagligvarebutikker
- Små motebutikker

spesifikasjoner

CoreLine Projector

Produktnavn	ST120T (3C-skinneversjon)
	ST120C (overflatemontert versjon)
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Effekt	11 W (800 lm)
	33 W (2400 lm)
Effekt	70 lm/W
Spredningsvinkel	24°
Lysstrøm	800 eller 2400 lm
Korrelert	3000 K (varm hvit)
fargetemperatur	4000 K (nøytral hvit)
Fargegjengivelsesindeks	80
s	
Medianlevetid L70B50	30 000 timer
Medianlevetid L80B50	20 000 timer.
Medianlevetid L90B50	10 000 timer
Gjennomsnittlig	+25 °C
omgivelsestemperatur	

Driftstemperaturområde	0 til 35 °C
e	
Driver	Innebygd
Nettspenning	230 eller 240 V / 50–60 Hz
Dimming	Uten dimming
Materialer	Hus: formstøpt aluminium
	Reflektor: plast
	Optikk: Polykarbonat
Farge	Svart (BK)
Tilkobling	3C-skinneadapter
	Klikk-feste-brakett for overflatemontering
Montering	På 3-faset skinne
	Individuelt eller på rekke ved å klikke armaturen på plass i forhåndsskrudde takbraketter
	Gjennomkobling ikke mulig

Versions



24 °

Produkt detaljer



CoreLine_Projector-ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-ST150T-2DPP.TIF

-	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,7 %
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig vekslning mellom av og på	Nei
Godkjenning og bruk	
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	24 °
CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Optikktype	24
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	90 lm/W
Opprinnelig lysytelse	2200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig inngangseffekt	24 W

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Farge
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Black and black

Order Code	Full Product Name	Farge
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	White and black

