



CoreLine Projector – När belysningen är extra viktig

CoreLine spotlight

CoreLine Projector-serien med armaturer har utformats för att ersätta halogenprojektörer och CDM-standardbaserade projektörer. Deras rena linjer och lockande totala ägandekostnad hjälper kunderna att byta till LED. Dessa armaturer skapar en naturlig belysningseffekt som kan användas för accentbelysning. De ger även omedelbar energibesparing och har en mycket längre livslängd. De ger verkligen valuta för pengarna och är en miljövänlig lösning. De är enkla att installera på en standardskena eller med hjälp av en anslutning för utanpåliggande montage.

Fördelar

- Lägre driftkostnader tack vare energibesparingar och längre livslängd
- Ersättning del för del, förenklar byte från traditionella armaturer till LED-armaturer
- Ren enkel yta gör att de smälter in diskret i butikens inredning

Funktioner

- Slät svart yta med matt aluminiumplatta
- Finns i utföranden med 800 och 2 400 lumen
- Energieffektiv: 70 lm/W
- Inbyggt driftdon och passiv kylning
- Val av färgtemperatur: 3 000 och 4 000 K

Användning

- Fristående bagerier
- Fristående charkbutiker
- Mindre livsmedelsbutiker
- Mindre klädbutiker

specifikationer

CoreLine spotlight

Armatur	ST120T (utförande för 3-fasskena) ST120C (utanpåliggande montage)
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt	11 W (800 lm) 33 W (2 400 lm)
Effektivitet	70 lm/W
Spridningsvinkel	24°
Ljusflöde	800 eller 2 400 lm
Korrelerad	3 000 K (varmvit)
färgtemperatur	4 000 K (neutralvit)
Färgåtergivningindex	80
Snittlivslängd L70B50	30 000 timmar
Snittlivslängd L80B50	20 000 timmar
Snittlivslängd L90B50	10 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C

Temperaturintervall vid drift	0 till +35 °C
Driver	Inbyggd
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Ljusreglering	Ingen ljusreglering
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium Reflektor: plast Optik: polykarbonat
Färg	Svart (BK)
Anslutning	Adapter för 3-fasskena Click Fix-fäste för utanpåliggande montage
Installation	På 3-fasskena Separat eller i serie, klicka fast armaturerna i förmonterade takfästen Genomgående kabeldragning är inte möjligt

Versions



24 °

Produktinformation



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

-	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,7 %
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Max. dimringsnivå	Ej relevant
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Drift och elektricitet	
Inspänning	220-240 V
Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	24 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Optiktyp	24
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt färgåtergivningsindex	>80
Initialt LED-ljusutbyte	90 lm/W
Initialt ljusflöde	2200 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial ineffekt	24 W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Färg--
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Svart och svart

Order Code	Full Product Name	Färg--
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	Vit och svart

