



EcoStyle – effizient und preiswert

EcoStyle

Philips PerfectAccent-Lichtqualität dank hochwertiger Reflektoren
Sehr großer vertikaler und horizontaler Schwenkbereich für maximale Flexibilität bei der Ausrichtung des Lichts
Kann CDM (-Elite) Leuchten bis 70W ersetzen

Vorteile

- Kurze Amortisationsdauer im Vergleich zu CDM-Leuchten dank hoher Lichtausbeute
- Hochwertige Akzentbeleuchtung dank der Lichtsignatur des PerfectAccent Reflektors
- Energieeffizient und wartungsarm dank LED-Technologie
- Montage in Stromschien- oder Maxos-Fusion-Systemen

Merkmale

- Hohe Lichtausbeute
- Philips PerfectAccent Lichtqualität
- Perfekter Ersatz für konventionelle CDM-Leuchten
- Klares, robustes Design

Anwendung

- Einzelhandel, insbesondere Lebensmittelmärkte und Modefachgeschäfte

Spezifikationen

Bezeichnung	ST440T
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Wattzahl	18, 30 und 37 W (bei Lichtfarbe 830 und 840, LED17S, LED27S, LED35S)
Abstrahlungswinkel	MB (20° bei LED27S) WB (33° bei LED27S)

Lichtstrom	1700, 2700, 3400 lm (bei Lichtfarbe 830) 1800, 2900, 3600 lm (bei Lichtfarbe 840)
Ähnlichste	Warmweiß (3000 K)
Farbtemperatur	Neutralweiß (4000 K)
Farbwiedergabeindex	>80

Standardabweichung Farbabweich (SWE)	3 (mit einer Toleranz von +/- 0,005 bei Farbortmessung)
Mittlere Nutzlebensdauer L70B50	70.000 Stunden
Mittlere Nutzlebensdauer L80B50	50.000 Stunden
Mittlere Nutzlebensdauer L90B50	25.000 Stunden
Durchschnittliche Umgebungstemperatur	+25 °C

Betriebstemperaturbereich	0 bis +35 °C
Treiber	integriert
Netzspannung	220-240 V/50-60 Hz
Dimmfunktion	DALI-Dimmen auf Anfrage
Material	Treibereinheit: Kunststoff Wärmeableitung: Aluminiumdruckguss Reflektoren: Polycarbonat Optikabdeckung: Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbe	Weiß (WH, RAL 9003), Schwarz (BK, RAL 9004)
Anschluss	Adapter für 3-phasige Schiene
Installation	An 3-Phasen-Stromschiene Keine Durchgangsverdrahtung möglich

Versions



EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 1700 lm



EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 1700 lm



Produktdetails



EcoStyle-ST440T-3DPP.TIF



EcoStyle-ST440T-1DPP.TIF


Produktdetails



EcoStyle-ST440T-2DPP.TIF



EcoStyle-ST440S-WH-1DPP.tif



EcoStyle-ST440S-WH-2DPP.tif



EcoStyle-ST440S-WH-3DPP.tif

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	0 bis +35 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	F
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Produktfamiliencode	ST440T

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sockel	Typ optische		Lampenfamiliencode	Anzahl Lichtquellen
			Abdeckung/ Linse			
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	-	ACC		LED17S	1
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	-	ACC		LED17S	1
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	-	ACC		LED17S	1
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	-	ACC		LED17S	1
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	-	ACC		LED27S	1
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	-	ACC		LED27S	1
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	-	ACC		LED27S	1
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	-	ACC		LED27S	1
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	-	ACC		LED35S	1
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	-	ACC		LED35S	1
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	-	ACC		LED35S	1
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	-	ACC		LED35S	1
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	-	ACC		LED19S	1
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	-	ACC		LED17S	1
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	-	ACC		LED17S	1
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	-	ACC		LED17S	1
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	-	ACC		LED17S	1
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	-	ACC		LED27S	1
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	-	ACC		LED27S	1
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	-	ACC		LED27S	1
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	-	ACC		LED27S	1
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	-	ACC		LED35S	1
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	-	ACC		LED35S	1
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	-	ACC		LED35S	1

Order Code	Full Product Name	Sockel	Typ optische		Lampenfamiliencode	Anzahl Lichtquellen
			Abdeckung/ Linse			
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	-	ACC		LED35S	1
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	-	ACC		LED19S	1
17826000	ST440S LED17S/830 PSU MB BK	-	-		-	-
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	-	-		-	-
17828400	ST440S LED17S/830 PSU WB BK	-	-		-	-
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	-	-		-	-
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	-	-		-	-
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	-	-		-	-
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	-	-		-	-
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	-	-		-	-
17834500	ST440S LED39S/830 PSU MB BK	-	-		-	-
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	-	-		-	-
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	-	-		-	-
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	-	-		-	-
17839000	ST440S LED19S/FMT PSU WB BK	-	-		-	-
17840600	ST440S LED17S/830 PSU MB WH	-	-		-	-
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	-	-		-	-
17842000	ST440S LED17S/830 PSU WB WH	-	-		-	-
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	-	-		-	-
17844400	ST440S LED27S/830 PSU MB WH	-	-		-	-
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	-	-		-	-
17846800	ST440S LED27S/830 PSU WB WH	-	-		-	-
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	-	-		-	-
17848200	ST440S LED39S/830 PSU MB WH	-	-		-	-
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	-	-		-	-

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung/			Anzahl
		Sockel	Linse	Lampenfamiliencode	
17850500	ST440S LED39S/830 PSU WB WH	-	-	-	-
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	-	-	-	-
17853600	ST440S LED19S/FMT PSU WB WH	-	-	-	-

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Order Code	Full Product Name	Optiktyp
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	MB	17826000	ST440S LED17S/830 PSU MB BK	MB
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	MB	17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	MB
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	WB	17828400	ST440S LED17S/830 PSU WB BK	WB
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	WB	17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	WB
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	MB	17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	MB
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	MB	17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	MB
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	WB	17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	WB
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	WB	17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	WB
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	MB	17834500	ST440S LED39S/830 PSU MB BK	MB
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	MB	17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	MB
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	WB	17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	WB
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	WB	17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	WB
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	WB	17839000	ST440S LED19S/FMT PSU WB BK	WB
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	MB	17840600	ST440S LED17S/830 PSU MB WH	MB
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	MB	17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	MB
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	WB	17842000	ST440S LED17S/830 PSU WB WH	WB
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	WB	17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	WB
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	MB	17844400	ST440S LED27S/830 PSU MB WH	MB
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	MB	17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	MB
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	WB	17846800	ST440S LED27S/830 PSU WB WH	WB
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	WB	17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	WB
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	MB	17848200	ST440S LED39S/830 PSU MB WH	MB
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	MB	17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	MB
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	WB	17850500	ST440S LED39S/830 PSU WB WH	WB
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	WB	17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	WB
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	WB	17853600	ST440S LED19S/FMT PSU WB WH	WB

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	118,0555555555556 lm/W	1700 lm
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	125 lm/W	1800 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	118,0555555555556 lm/W	1700 lm
25912200	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	118,0555555555556 lm/W	1700 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
25913900	ST440T LED17S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
25920700	ST440T LED27S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
25921400	ST440T LED27S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
25922100	ST440T LED27S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
25923800	ST440T LED27S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
25930600	ST440T LED39S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
25931300	ST440T LED39S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
25932000	ST440T LED39S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
25933700	ST440T LED39S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
85339900	ST440T LED19S/ FMT PSU WB BK	(0.40, 0.33) SDCM <3	3000 K	70,37037037037037 lm/W	1900 lm
25914600	ST440T LED17S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm
25915300	ST440T LED17S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
25916000	ST440T LED17S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm
25917700	ST440T LED17S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
25924500	ST440T LED27S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
25925200	ST440T LED27S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
25926900	ST440T LED27S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
25927600	ST440T LED27S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
25934400	ST440T LED39S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
25935100	ST440T LED39S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
25936800	ST440T LED39S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
25937500	ST440T LED39S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
85340500	ST440T LED19S/ FMT PSU WB WH	(0.40, 0.33) SDCM <3	3000 K	70,37037037037037 lm/W	1900 lm
17826000	ST440S LED17S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
17827700	ST440S LED17S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
17828400	ST440S LED17S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm
17829100	ST440S LED17S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
17830700	ST440S LED27S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
17831400	ST440S LED27S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
17832100	ST440S LED27S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
17833800	ST440S LED27S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
17834500	ST440S LED39S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
17835200	ST440S LED39S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
17836900	ST440S LED39S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
17837600	ST440S LED39S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
17839000	ST440S LED19S/ FMT PSU BK	(0.40, 0.33) SDCM <3	3000 K	70,37037037037037 lm/W	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
17840600	ST440S LED17S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm
17841300	ST440S LED17S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
17842000	ST440S LED17S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm
17843700	ST440S LED17S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
17844400	ST440S LED27S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
17845100	ST440S LED27S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
17846800	ST440S LED27S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
17847500	ST440S LED27S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
17848200	ST440S LED39S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
17849900	ST440S LED39S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
17850500	ST440S LED39S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
17851200	ST440S LED39S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm

Full					
Order Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
17853600	ST440S LED19S/FMT	(0.40, 0.33)	3000 K	70,37037037037037 lm/W	1900 lm
		SDCM <3			

Full					
Order Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	PSU WB				
	WH				

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	14.4 W
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	14.4 W
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	14.4 W
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	14.4 W
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	23.5 W
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	23.5 W
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	23.5 W
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	23.5 W
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	31.5 W
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	31.5 W
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	31.5 W
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	31.5 W
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	27 W
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	14.4 W
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	14.4 W
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	14.4 W
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	14.4 W
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	23.5 W
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	23.5 W
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	23.5 W
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	23.5 W
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	31.5 W
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	31.5 W
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	31.5 W
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	31.5 W
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
17826000	ST440S LED17S/830 PSU MB BK	14.4 W
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	14.4 W
17828400	ST440S LED17S/830 PSU WB BK	14.4 W
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	14.4 W
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	23.5 W
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	23.5 W
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	23.5 W
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	23.5 W
17834500	ST440S LED39S/830 PSU MB BK	31.5 W
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	31.5 W
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	31.5 W
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	31.5 W
17839000	ST440S LED19S/FMT PSU WB BK	27 W
17840600	ST440S LED17S/830 PSU MB WH	14.4 W
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	14.4 W
17842000	ST440S LED17S/830 PSU WB WH	14.4 W
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	14.4 W
17844400	ST440S LED27S/830 PSU MB WH	23.5 W
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	23.5 W
17846800	ST440S LED27S/830 PSU WB WH	23.5 W
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	23.5 W
17848200	ST440S LED39S/830 PSU MB WH	31.5 W
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	31.5 W
17850500	ST440S LED39S/830 PSU WB WH	31.5 W
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	31.5 W
17853600	ST440S LED19S/FMT PSU WB WH	27 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Farbe
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	Schwarz
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	Schwarz
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	Schwarz
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	Schwarz
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	Schwarz
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	Schwarz
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	Schwarz
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	Schwarz
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	Schwarz
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	Schwarz
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	Schwarz
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Farbe
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	Schwarz
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	Weiß
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	Weiß
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	Weiß
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	Weiß
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	Weiß
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	Weiß
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	Weiß
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	Weiß
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	Weiß
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	Weiß
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Farbe
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	Weiß
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	Weiß
17826000	ST440S LED17S/830 PSU MB BK	Schwarz
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	Schwarz
17828400	ST440S LED17S/830 PSU WB BK	Schwarz
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	Schwarz
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	Schwarz
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	Schwarz
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	Schwarz
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	Schwarz
17834500	ST440S LED39S/830 PSU MB BK	Schwarz
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	Schwarz
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	Schwarz
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Farbe
17839000	ST440S LED19S/FMT PSU WB BK	Schwarz
17840600	ST440S LED17S/830 PSU MB WH	Weiß
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	Weiß
17842000	ST440S LED17S/830 PSU WB WH	Weiß
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	Weiß
17844400	ST440S LED27S/830 PSU MB WH	Weiß
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	Weiß
17846800	ST440S LED27S/830 PSU WB WH	Weiß
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	Weiß
17848200	ST440S LED39S/830 PSU MB WH	Weiß
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	Weiß
17850500	ST440S LED39S/830 PSU WB WH	Weiß
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	Weiß
17853600	ST440S LED19S/FMT PSU WB WH	Weiß

