



EcoStyle – effectief, efficiënt en betaalbaar

EcoStyle ST440T

Winkeliers zoeken een betaalbare LED-accentverlichtingsoplossing met een redelijke terugverdientijd in vergelijking met conventionele technologieën. Dankzij EcoStyle hoeven ze nu niet verder te zoeken. Met zijn LED-lichtbron en unieke reflector technologie levert de EcoStyle krachtige accentverlichting van goede kwaliteit, wat winkeliers in staat stelt hun producten in het best mogelijke licht te presenteren. De EcoStyle voor spanningsrailmontage is verkrijgbaar in zwarte of witte afwerking. De combinatie van efficiënte LED-technologie en een innovatief koellichaam verzekert dat dit een betrouwbare oplossing is met uitzonderlijke levensduur.

Voordelen

- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog niveau van systeemrendement
- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Energiezuinig en gering onderhoud dankzij de efficiënte LED-technologie

Kenmerken

- Hoog rendement
- Philips PerfectAccent-lichtkwaliteit
- CDM renovatiearmatuur voor montage op spanningsrail
- Pure, robuuste vormgeving

Toepassing

- Winkels

Specificaties

EcoStyle ST440T

type	ST440T
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Lampvermogen	18, 30 en 37 W (voor lichtkleur 830 en 840, LED17S, LED27S, LED35S)
Bundelhoek	MB (20° voor LED27S) WB (33° voor LED27S)
Lichtstroom	1700, 2700, 3400 lm (voor lichtkleur 830) 1800, 2900, 3600 lm (voor lichtkleur 840)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K (warmwit) 4000 K (neutraalwit)
Kleurweergave-index	>80
Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM)	3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur

Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Bereik van bedrijfstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Driver	Ingebouwd
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimmen	DALI dimmen (op aanvraag)
Materiaal	Driverdoos: kunststof Koelblok: gietaluminium Reflector: polycarbonaat Optische lichtkap: polymethylmethacrylaat (PMMA)
Kleur	Wit (WH, RAL 9003), zwart (BK, RAL 9004)
Aansluiting	3-fasen spanningsrailadapter
Installatie	Op 3-fasen spanningsrail Doorvoerbedrading niet mogelijk

Versions



EcoStyle track mounting - LED
Module, system flux 1700 lm



EcoStyle track mounting - LED
Module, system flux 1700 lm



EcoStyle ST440T

Versions



EcoStyle track mounting

Productgegevens



EcoStyle-ST440T-3DPP.TIF




EcoStyle-ST440T-1DPP.TIF



EcoStyle-ST440T-2DPP.TIF



EcoStyle-ST440S-WH-1DPP.tif



EcoStyle-ST440S-WH-2DPP.tif



EcoStyle-ST440S-WH-3DPP.tif

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP 20
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële Kleurweergave-index (CRI)	80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	220 tot 240 V
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	220 tot 240 V
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	220 tot 240 V
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	220 tot 240 V
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	220 tot 240 V
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	220 tot 240 V
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	220 tot 240 V
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	220 tot 240 V
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	220 tot 240 V
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	220 tot 240 V
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	220 tot 240 V
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	220 tot 240 V
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	220 tot 240 V
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	220 tot 240 V
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	220 tot 240 V
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	220 tot 240 V
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	220 tot 240 V
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	220 tot 240 V
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	220 tot 240 V
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	220 tot 240 V
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	220 tot 240 V
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	220 tot 240 V
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	220 tot 240 V
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	220 tot 240 V
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	220 tot 240 V
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	220 tot 240 V
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	220-240 V
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	220 tot 240 V
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	220 tot 240 V
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	220 tot 240 V
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	220 tot 240 V
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	220 tot 240 V
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	220 tot 240 V
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	220 tot 240 V
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	220 tot 240 V
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	220 tot 240 V
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	220-240 V
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	220 tot 240 V
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	220 tot 240 V
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	220 tot 240 V
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	220 tot 240 V
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	220 tot 240 V
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	220 tot 240 V
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	220-240 V
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	220-240 V

Algemene informatie (1/2)

EcoStyle ST440T

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Type lichtkap/ lens	Lamp family code	Number of light sources
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED19S	1
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Type lichtkap/ lens	Lamp family code	Number of light sources
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED17S	1
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED27S	1
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED35S	1
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	-	Acrylaat schaal/ lichtkap, helder	LED19S	1
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	-	-	-	-
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	-	-	-	-
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	-	-	-	-
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	-	-	-	-
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	-	-	-	-
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	-	-	-	-
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	-	-	-	-
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	-	-	-	-
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	-	-	-	-
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	-	-	-	-

EcoStyle ST440T

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Type lichtkap/ lens	Lamp family code	Number of light sources
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	-	-	-	-
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	-	-	-	-
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	-	-	-	-
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	-	-	-	-
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Type lichtkap/ lens	Lamp family code	Number of light sources
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	-	-	-	-
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	-	-	-	-
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	-	-	-	-
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	-	-	-	-

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	Middelbrede bundel	ST440T
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	Brede bundel	ST440T
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	Brede bundel	ST440S
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	Middelbrede bundel	ST440T
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	Brede bundel	ST440T
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	Brede bundel	ST440S
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	Brede bundel	ST440T

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorrigeerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorrigeerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
25910800	ST440T LED17S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm	25911500	ST440T LED17S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	125 lm/W	1800 lm

EcoStyle ST440T

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
25912200	ST440T LED17S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm	25915300	ST440T LED17S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	125 lm/W	1800 lm
25913900	ST440T LED17S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	125 lm/W	1800 lm	25916000	ST440T LED17S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm
25920700	ST440T LED27S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm	25917700	ST440T LED17S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	125 lm/W	1800 lm
25921400	ST440T LED27S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm	25924500	ST440T LED27S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
25922100	ST440T LED27S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm	25925200	ST440T LED27S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
25923800	ST440T LED27S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm	25926900	ST440T LED27S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
25930600	ST440T LED39S/ 830 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm	25927600	ST440T LED27S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
25931300	ST440T LED39S/ 840 PSU MB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm	25934400	ST440T LED39S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
25932000	ST440T LED39S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm	25935100	ST440T LED39S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
25933700	ST440T LED39S/ 840 PSU WB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm	25936800	ST440T LED39S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
85339900	ST440T LED19S/ FMT PSU WB BK	(0.40, 0.33)	3000 K	70,37037037037037 lm/W	1900 lm	25937500	ST440T LED39S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
25914600	ST440T LED17S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm	85340500	ST440T LED19S/ FMT PSU WB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	70,37037037037037 lm/W	1900 lm

EcoStyle ST440T

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	(0.4578, 0.4101) SDCM	2700 K	110,63829787234043 lm/W	2600 lm		840 PSU WB BK				
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm	39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	(0.4578, 0.4101) SDCM	2700 K	110,63829787234043 lm/W	2600 lm
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm	17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm	17843700	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	125 lm/W	1800 lm
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm	17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm	17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm	17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm	17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm	39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	(0.4578, 0.4101) SDCM	2700 K	110,63829787234043 lm/W	2600 lm
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm	39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	(0.4578, 0.4101) SDCM	2700 K	110,63829787234043 lm/W	2600 lm

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen	Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	14.4 W	25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	31.5 W
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	14.4 W	25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	31.5 W
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	14.4 W	25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	31.5 W
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	14.4 W	25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	31.5 W
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	23.5 W	85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	27 W
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	23.5 W	25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	14.4 W
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	23.5 W	25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	14.4 W
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	23.5 W	25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	14.4 W

EcoStyle ST440T

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	14.4 W
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	23.5 W
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	23.5 W
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	23.5 W
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	23.5 W
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	31.5 W
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	31.5 W
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	31.5 W
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	31.5 W
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	27 W
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	23.5 W
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	14.4 W
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	14.4 W
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	23.5 W
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	23.5 W

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	23.5 W
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	23.5 W
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	31.5 W
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	31.5 W
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	31.5 W
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	23.5 W
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	14.4 W
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	14.4 W
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	23.5 W
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	23.5 W
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	31.5 W
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	31.5 W
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	23.5 W
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	23.5 W


Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	Black
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	Black
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	Black
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	Black
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	Black
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	Black
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	Black
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	Black
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	Black
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	Black
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	Black
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	Black
85339900	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK	Black
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	White
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	White
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	White
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	White
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	White
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	White
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	White
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	White
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	White
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	White


Order Code	Full Product Name	Kleur
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	White
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	White
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	White
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	Black
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	Black
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	Black
17830700	ST440S LED27S/830 PSU MB BK	Black
17831400	ST440S LED27S/840 PSU MB BK	Black
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	Black
17833800	ST440S LED27S/840 PSU WB BK	Black
17835200	ST440S LED39S/840 PSU MB BK	Black
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	Black
17837600	ST440S LED39S/840 PSU WB BK	Black
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	Black
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	White
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	White
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	White
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	White
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	White
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	White
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	White
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	White

EcoStyle ST440T


Polar Wide Diagrams




IFPS_ST440T 1xLED17S/840 MB-Polar Normal
(separate)




IFPS_ST440T 1xLED27S/830 MB-Polar Normal
(separate)



IFPS_ST440T 1xLED27S/840 MB-Polar Normal
(separate)



IFPS_ST440T 1xLED17S/840 WB-Polar Normal
(separate)



IFPS_ST440T 1xLED35S/840 WB-Polar Normal
(separate)

