



Falra szerelhető SmartBalance – Elegáns és praktikus

SmartBalance Wall-mounted

Sok kórház küszködik az eltérő fényerősség-igények közötti egyensúly megteremtésével a betegszobákban. Az ágy fejrészéhez szerelhető lámpatestek azonban egyaránt alkalmasak a betegek és a személyzet számára egyaránt fontos feladatok ellátására. A falra szerelhető SmartBalance lámpatestekben az elegáns, időtálló dizájn kiváló minőségű világítóteljesítménnyel párosul. A szórt hangulatvilágításról közvetetten a lámpatest felső fele gondoskodik. Az alsó fele közvetlen, diffúz fényt ad, így a betegek olvashatnak, a személyzet tagjai pedig vizsgálatokat végezhetnek az ágyban.

Előnyök

- Elegáns, keskeny kialakítás
- Többféle megvilágítási erősséget tesz lehetővé a betegszobákban
- Energiatakarékosság és hosszú élettartam

Szolgáltatások

- Karcsú kialakítás: alacsonyabb a versenytárs modelleknél
- Megfelel a betegszobák és folyosók megvilágítására vonatkozó előírásoknak
- Vonzó, időtálló forma
- Rugalmas, elektromos és mechanikus módon egyaránt megoldható szerelés
- A legmodernebb LED-technológia
- A konfigurálhatóság többféle kórházi előírásnak is megfelel

Alkalmazás

- Betegszobák
- Folyosók


termékjellemzők

SmartBalance Wall-mounted

Típus	WL484W
Fényforrás	Philips Fortimo LED Line 1R
Teljesítmény	41,5–51 W (típustól függően)
Sugárzási szög	Aszimmetrikus sugárzási szög
Fényáram	4600 vagy 4800 lm (mennyezeti lámpáknál) 800 lm (felfelé világító lámpáknál)
Korrelált színhőmérséklet	3000 vagy 4000 K
Színmegjelenítési index	> 80
Átlagos élettartam – L70B50	70 ezer óra
Átlagos élettartam – L80B50	50 ezer óra
Átlagos élettartam – L90B50	25 ezer óra

Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet-tartomány	–20 és +30 °C között
Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V/50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	DALI fényerő-szabályozós
Opciók	EFE-relé, éjszakai fény
Anyag	Ház: alumínium Optika: PMMA
Szín	Ezüstszürke (a RAL 9006-hoz hasonló) Fehér (RAL 9003)
Üzembe helyezés	Csavaros rögzítés, közvetlenül a felületre Átmenő kábelezés nem lehetséges

Versions



Termék részletei



SmartBalance Wall-mounted

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 és +35 °C között
Maximális fényerő-szabályozási szint	1%
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP40

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Igen
-----------------------	------

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
---------------------	-----------

Általános információ

A fényforrás sugárzási szöge	- °
Fejelés	-
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Optika/lencse típusa	PC
Vezérlővel együtt	Igen
ENEC jel	ENEC plus mark
Gyűlékonysági jelzés	F
Működtető szerelvény	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Beépített vezérlés	No
Cserélhető fényforrás	Nem
Fényerő-szabályozás	-
A fényforrások száma	1
Az optika típusa	No
Termékcsalád kódja	WL484W
UL jelölés	Nem

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színvisszaadási index	≥80
Fényáramtűrés	+/-10%

Mechanika és tokozás

Szín	WH
------	----

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	Szerelvényegységek száma
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	LED52S	2 units
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	LED46S	1 unit

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
10527400	WL484W LED52S/830	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	116 lm/W	5200 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
	PSD D/I SW WH				
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	124 lm/W	4600 lm

SmartBalance Wall-mounted

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	45 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	37 W

