



SmartBalance a parete - Elegante e confortevole

SmartBalance Wall-mounted

Raggiungere il giusto equilibrio tra le diverse esigenze di illuminazione nelle stanze dei pazienti costituisce una sfida per molti ospedali. Ecco perché i nostri apparecchi per testate dei letti offrono le funzionalità chiave richieste sia dai pazienti che dal personale. L'apparecchio SmartBalance con montaggio a parete combina performance di illuminazione di qualità elevata e design elegante e senza tempo. La parte superiore dell'apparecchio fornisce illuminazione generale d'atmosfera, mentre la parte inferiore eroga luce diretta diffusa, consentendo ai pazienti di leggere e allo staff medico di effettuare visite.

Vantaggi

- Design elegante e sottile
- Offre livelli di illuminazione adatti alle stanze dei pazienti
- Risparmio energetico e lunga durata

Caratteristiche

- Design sottile: altezza inferiore rispetto ai modelli dei concorrenti
- Conforme alle norme di illuminazione per stanze dei pazienti e corridoi
- Accattivante design senza tempo
- Montaggio flessibile, sia elettrico che meccanico
- Tecnologia LED all'avanguardia
- Approccio con configuratore per soddisfare una gamma di requisiti degli ospedali

Applicazione

- Stanze dei pazienti
- Corridoi

Specifiche

Tipo	WL484W	Sorgente luminosa	Philips Fortimo LED Line 1R
-------------	--------	--------------------------	-----------------------------

SmartBalance Wall-mounted

Potenza	Da 41,5 a 51 W (in base al tipo)
Angolo del fascio	Fascio asimmetrico
Flusso luminoso	4600 o 4800 lm (versioni downlight) 800 lm (versioni uplight)
Temperatura del colore correlata	3000 o 4000 K
Indice di resa dei colori	>80
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Temperatura ambiente media	+25°C

Temperatura operativa	Da -20 a +30°C
Driver	Integrato
Tensione di rete	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Regolazione del flusso DALI
Opzioni	Relè EFE, luce da notte
Materiale	Corpo: alluminio Ottica: PMMA
Colore	Grigio argento (simile a RAL 9006) Bianco (RAL 9003)
Installazione	Montaggio con viti, direttamente sulla superficie Collegamento elettrico continuo non possibile

Versions



Dati del prodotto



SmartBalance Wall-mounted

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C
Livello regolazione massimo	1%
Adatto per accensione casuale	No

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP40

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
----------------------	-----------

Informazioni generali

Angolo del fascio della sorgente luminosa	- °
Attacco	-
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tipo copertura ottica/lenti	PC
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	ENEC plus mark
Marchio di infiammabilità	F
Unità elettrica/alimentatore	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di sorgenti luminose	1
Tipo di ottica	No
Codice famiglia prodotto	WL484W
Marchio UL	No

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice di resa dei colori	≥80
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice	Controllo	Regolazione della luce	Numero di unità elettriche
		famiglia lampada	integrato		
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	LED52S	RLY	Dimming via secondary power line with preprogrammed dimming level	2 units
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	LED52S	No	-	2 units
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	LED52S	No	-	2 units
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	LED46S	No	-	1 unit

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	113 lm/W	5200 lm
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	116 lm/W	5200 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	116 lm/W	5200 lm
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	124 lm/W	4600 lm

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

SmartBalance Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	46 W
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	45 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	45 W
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	37 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	Argento SI
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	Argento SI

Order Code	Full Product Name	Colore
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	Bianco WH
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	Bianco WH

