



SmartBalance, veggmontert – Stilig og komfortabelt

SmartBalance Wall-mounted

Det å skape den riktige balansen mellom ulike lysbehov i en pasientstue er en utfordring for mange sykehus. Det er derfor våre armaturer som er festet til sengen, gir viktige funksjoner som kreves av både pasienter og ansatte. SmartBalance, veggmontert armatur kombinerer belysningsytelse i høy kvalitet med et stilig og tidløst design.

Almennbelysningen leveres indirekte via den øvre delen av armaturet. Den nedre delen gir direkte, spredt lys, slik at pasienter kan lese og helsepersonell kan utføre undersøkelser i sengen.

Fordeler

- Elegant og slankt design
- Leverer lysnivåer for pasientstuer
- Energibesparelser og lang levetid

Funksjoner

- Slankt design: lavere høyde enn konkurrerende modeller
- I samsvar med lysstandarder for pasientstuer og korridorer
- Tiltalende og tidløst design
- Fleksibel montering, både elektrisk og mekanisk
- Avansert LED-teknologi
- Konfiguratortilnærming for å innfri en rekke sykehuskrav

Søknad

- pasientrom
- Korridorer

spesifikasjoner

SmartBalance Wall-mounted

Produktnavn	WL484W
Lyskilde	Philips Fortimo LED Line 1R
Effekt	41,5 til 51 W (avhengig av type)
Spredningsvinkel	Asymmetrisk optikk
Lysytelse	4600 eller 4800 lm (downlight-versjoner) 800 lm (uplight-versjoner)
Korrelert fargetemperatur	3000 eller 4000 K
Fargegjengivelse	> 80
Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C

Driftstemperatur	-20 til +30 °C
Driver	Innebygd
Nettspenning	230 eller 240 V / 50–60 Hz
Dimming	DALI, kan dimmes
Tilbehør	EFE-relé, nattlys
Materialer	Hus: presstøpt aluminium Optikk: PMMA
Farge	Sølvgrå (kan sammenlignes med RAL 9006) Hvit (RAL 9003)
Montering	Med skruer, direkte på overflaten Gjennomkobling ikke mulig

Versions



Produkt detaljer

Direkte og indirekte lysfordeling



Indirekte eller direkte/indirekte lysfordeling



SmartBalance Wall-mounted

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP40

Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
------------------	-----------

Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °
Lyskildefeste	-
CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Optisk deksel-/linsetype	PC
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC plus mark
Brennbarhetsmerke	F
Forkobling	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Lyskilde kan erstattes	No
Antall lyskilder	1
Optikktype	No
Produktseriekode	WL484W
UL-merke	No

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	lyskildeseriekode	Innebygd styring	Lysregulering	Antall forkoblingsenheter
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	LED52S	RLY	Dimming via secondary power line with preprogrammed dimming level	2 units
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	LED52S	No	-	2 units
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	LED52S	No	-	2 units
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	LED46S	No	-	1 unit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse	Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	113 lm/W	5200 lm	10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	116 lm/W	5200 lm
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	116 lm/W	5200 lm	10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	124 lm/W	4600 lm

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)

SmartBalance Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	46 W
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	45 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	45 W
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	37 W

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Farge
10526700	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI	sølv
10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	sølv

Order Code	Full Product Name	Farge
10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	hvit
10528100	WL484W LED46S/840 PSD IND WH	hvit

