



GreenWarehouse – ett trådlöst belysningssystem som ger dig kontroll över energibesparingarna

GentleSpace GreenWarehouse

Detta genomtänkta system gör det lätt för byggfirmor och fastighetsförvaltare att maximera energibesparingarna. Här har toppmodern LED-belysning smidigt integrerats med ett lättanvänt och tillförlitligt styrsystem i ett nätverk. När situationen på arbetsytan ändras kan slutanvändarna själva ändra ljusregleringen och tidsinställningarna efter behov. Armaturerna kan kombineras i grupper och det går att ändra layoutens zoner utan att ändra de fasta installationerna. Det minimerar inkörs- och användningskostnaderna. Systemet är framtidssäkert och innebär betydligt fler besparingar än LED-lampornas faktiska effektivitet. Lätt att förstå, lätt att utforma och lätt att använda – ett GreenWarehouse är helt enkelt väldigt enkelt.

Fördelar

- Liten investering ger optimala driftkostnader
- Ett system; kan användas tillsammans med andra Philips-produkter – GentleSpace gen2, Maxos LED och Pacific LED
- Framtidssäkert system: trådlös ändring av inställningar och snabb zonjustering om utrymmets användning ändras

Funktioner

- Olika ljusnivåer och tidsinställningar kan anges per sensor, grupp och armaturnätverk
- Kompromissar inte med operatörens säkerhet, välbefinnande och produktivitet
- Slut användaren kan trådlöst ändra zonerna
- Avancerad sensorteknik för effektiv närvarodetektering, även från hög höjd
- Systemet passar för både nya byggnader och äldre installationer som ska uppgraderas
- Specialutformade Warehouse-satser; via paketorder

Användning

- Förvaring
- Distributionscenter
- Korsdockningsanläggningar

specifikationer

Armatyr	BY470X (utförande för 13 000 lm)
	BY471X (utföranden för 17 000 och 25 000 lm)
Ljuskälla	Philips Fortimo LED Line 1R
Effekt	BY470X: 108 W
	BY471X: 136 och 205 W
Ljusflöde	BY470X: 13 000 lm
	BY471X: 17 000 och 25 000 lm
Korrelerad färgtemperatur	4 000 K
Färgåtergivningindex	>80
Medellivslängd L70B50	70 000 timmar
Medellivslängd L80B50	50 000 timmar
Medellivslängd L90B50	25 000 timmar
Driftdonsbortfall	0,5 % per 5 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C
Temperaturintervall vid drift	–20 till +45 °C

Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Dimning	Dimbar (PSD)
Styrssystem	DALI
Material	Armatyrhus: pressgjuten aluminium
	Optik: PMMA
	Skyddsglas/kupa: härdat glas
Färg	Silvergrå (SI), vit (WH)
	Andra RAL-färger finns att tillgå vid förfrågan
Optik	Smalstrålande (NB)
	Medelstrålande (MB)
	Bredstrålande (WB)
	Höga hyllor (HRO)
Glas	Glaskupa (härdat, klar); PC- eller PMMA-kupa som tillval
Installation	Y-grippe
	Montagefäste (tillval)
Tillbehör	Monteringsfästen (BY470Z, BY471Z)
Notera	Produkten kan endast beställas som ett system

Tillbehör



Montagefäste

Ordercode 90047400



Ordercode 90048100

Tillbehör



Ordercode 90866100



Ordercode 90867800



Extended IR Programming Tool är
en fjärrkontroll för test och
(om)inkörning av Warehouse-
system via en infraröd signal

Ordercode 30204000

