



Solution parfaite, économe en énergie et esthétique, spécialement destinée aux luminaires décoratifs de petite taille

Softone ESaver Flamme 6Y

Lampe basse consommation décorative, alliant confort et design, pouvant remplacer la plupart des ampoules flamme incandescentes.

Avantages

- Design compact et élégant
- Lumière douce et diffuse, qui remplace parfaitement vos ampoules flamme dépolies standard
- Économies d'énergie tangibles grâce à une durée de vie et une efficacité énergétique élevée comparée aux lampes incandescentes

Fonctions

- Solution longue durée et économique par rapport aux ampoules flamme incandescentes
- Convient à un allumage fréquent
- Plage de température ambiante recommandée pour garantir un flux lumineux constant (> 90 %) : 0 et + 50 °C

Softone ESaver Flamme 6Y


Application

- Idéale pour les applications où la lampe est directement visible, tout en apportant un effet décoratif. Remplacement des lampes incandescentes à la fois dans les applications professionnelles et domestiques (hôtels, restaurants, magasins).
- Des dispositifs fermés sont requis pour les applications en extérieur
- Non compatible avec l'utilisation de variateurs ou d'un appareillage électronique

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	41.5 mm	120.5 mm	39 mm
Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	46.5 mm	126.0 mm	43 mm
Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6	40.5 mm	107.5 mm	39 mm

Softone ESaver Flamme 6Y

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (max.)	100 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (min.)	10 s
Caractéristiques générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Durée de vie nominale (heures)	10000 h
Cycle d'allumage	30000X
Photométries et Colorimétries	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Code couleur	827
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (min.)	81
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	83 %

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
40524700	Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6	5 kWh
40526100	Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	8 kWh
68095600	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	12 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)	Heure de démarrage (nom.)
40524700	Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6	40 mA	21 W	5.0 W	1.5 s
40526100	Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	60 mA	35 W	8.0 W	1.5 s

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)	Heure de démarrage (nom.)
68095600	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	80 mA	52 W	12.0 W	1.0 s

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
40524700	Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6	38 lm/W	190 lm	190 lm

Softone ESaver Flamme 6Y

Order Code	Full Product Name	Efficacité	Flux lumineux	
		lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	(nominal) (nom.)
40526100	Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	46 lm/W	370 lm	370 lm
68095600	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	51 lm/W	610 lm	610 lm

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
40524700	Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6	B39
40526100	Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	B40

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
68095600	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	B45

